

Fișă tehnică produs

Specificatii



descarcator Modular Prd1 25R, 3 Poli, 350V, cu Transfer La Distanta

16331

Principal

Gama De Produse	Multi9
Nume Produs	Multi9 PRD1
Tip Produs Sau Componenta	Descărcător cu cartuș debrășabil
Nume Scurt Al Dispozitivului	PRD1 25r
Aplicatie A Dispozitivului	Distributie
Standarde	SR EN 61643-11:2012 IEC 61643-12:2011
Certificari Produs	UE
Etichete Privind Calitatea	KEMA-KEUR
Descriere Poli	3P
Semnalizare De La Distanta	Cu
Compozitie Contacte De Semnalizare	1 SD (1 C/O)
Tip Descarcator De Supratensiune	Rețea de distribuție a energiei electrice
Sistem De Impamantare	TT TN-S TN-C

Suplimentar

Tip Clasa Descarcator De Supratensiune	Type 1 + 2
Tehnologie Pentru Descarcator De Supratensiune	MOV Spark gap
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	230/400 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz
[In] Nominal Discharge Current	Mod comun 25 kA (L/PE)
[Imax] Maximum Discharge Current	Mod comun 40 kA L/PE
[Iimp] Curent De Impuls	Mod comun 25 kA L/PE 12,5 As
[Uc] Tensiunea Maxima De Functionare Continua	Mod comun 350 V L/PE
Nivel De Protectie La Tensiune Maxim [Up]	Mod comun <1,5 kV tip 2 L/PE
[Ut] Supratensiune Temporara	1200 V N/PE 200 ms încercare 415 V L/N 5 s încercare 440 V L/N 7200 s mod defectare în siguranță
[If] Curentul Ce Trebuie Urmărit	25 kA mod diferențial L/N 3 kA mod diferențial L/N 100 A mod comun N/PE

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Tip Dispozitiv De Deconectare	Associated fuse gG 315 A up to Isc = 25 kA Întreruptorul asociat NSXm 100E TM-D up to Isc = 16 kA Întreruptorul asociat NSXm 100B TM-D up to Isc = 25 kA Întreruptorul asociat Compact NSX100B TM-D up to Isc = 25 kA
Tensiune Circuit De Semnalizare	1 A 250 V c.a. 1 A 30 V c.c.
Mod De Montare	Clipsabil (sina DIN)
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	12
Inaltime	90 mm
Latime	108 mm
Adancime	71 mm
Greutate Neta	1010 g
Culoare	Gri antracit (RAL 7016)
Material	PBT (polibutilenă tereftalată)
Conexiuni - Borne	Terminal tip tunel (sus sau jos) 10...35 mm² rigid Terminal tip tunel (sus sau jos) 10...25 mm² flexibil
Cuplu De Strangere	4,5 N.m

Mediu

Grad De Protectie Ik	IK05 conforming to IEC 62262
Umiditate Relativa	5...95 %
Altitudine De Functionare	2000 m
Temperatura Ambientala De Functionare	-25...60 °C
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...80 °C

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	10,000 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	14,000 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	18,000 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	1,049 kg
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	7
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	30,000 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	30,000 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	40,000 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	7,930 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)

Echipament sustenabil

	Fara Mercur	
	Informatii Privind Scutirea De La Rohs	Da
Regulamentul Reach	Declaratia REACH	
Directiva Rohs Ue	Conform cu anumite exceptii	
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.	
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.	