

Folha de dados do produto

Especificações



EVlink PARKING Floor Standing 22KW 2xT2 with Shutter EV CHARGING STATION

EVF2S22P44

Descontinuado

Descontinuado a partir de: 10/01/2024

Fim do serviço em breve em: 31/12/2025

Principal

Alcance	EVlink
Nome Do Produto	EVlink parking
Tipo De Produto Ou Componente	Charging station
Nome Curto Do Aparelho	EVF2
Identificação De Polos	3P + N para circuito de potência 1P + N para circuito de controlo
Modo De Montagem	Assentamento ao solo
Tipo De Oferta	Norma
Rated Supply Voltage	230 V AC 50/60 Hz circuito de controlo 380...415 V AC 50/60 Hz circuito de potência
Sistema De Ligação À Terra	TT TN IT
Socket-Outlet Number	2
Socket-Outlet Type	Direita T2 with shutter / contactos banhados a prata Esquerda T2 with shutter / contactos banhados a prata
Maximum Supply Current	32 A para T2 with shutter
Max Power	22 kW para T2 with shutter

Complementar

Tipo De Controlo	2 vermelho botão de pressão, função: parar 2 verde illuminated push-button, função: start/unlock flap
Sinalização Local	On charge 2 LED verde)intermitente) ligado lado Available 2 LED verde) ligado frente Reserved 2 LED laranja) ligado frente Não operacional 2 LED vermelho) ligado frente
Protocolo Da Porta De Comunicação	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Autônomo Clustered architecture
Operation And Maintenance	Load management Circuit breaker status Diagnosis capabilities Charge detail records Postponed charge User privilege configuration
Servidor Web	Incorporado
Serviço Ethernet	Configuração via servidor Web

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Normas	IEC 61851-22 IEC 61851-1
Certificações De Produtos	EV Ready CE ZE Ready CB
Altura	1146 mm
Largura	413 mm
Profundidade	220 mm
Peso Líquido	50 kg
Cor	Frente branco RAL 9003) Lado cinzento RAL 7016)

Ambiente

Grau De Proteção Ip	IP54 off loadem conformidade com IEC 61851-1 IP54 em cargaem conformidade com IEC 61851-1
Grau De Protecção Ik	IK10 charging stationem conformidade com IEC 61851-22 IK10 tomada-fichaem conformidade com IEC 61851-22
Temperatura Do Ar Ambiente Para A Operação	-30...50 °Cem conformidade com IEC 61851-22
Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-40...80 °C
Altitude De Funcionamento	0...2000 mem conformidade com IEC 61851-22
Humidade Relativa	0...95 %

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	38,0 cm
Package 1 Width	45,0 cm
Package 1 Length	128,0 cm
Package 1 Weight	58,0 kg

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e padrões

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil