

Folha de dados do produto

Especificações



Inversor de came - 2 pólos - 60° - 10 a - para Ø 16 ou 22 mm

K10D002UCH

Preço: 83,09 EUR

Principal

Gama De Produtos	Harmonia K
Tipo De Produto Ou Componente	Interruptor de came completo
Nome Do Componente	K10
[Ith] Corrente Térmica De Ar Livre Convencional	10 A
Montagem Do Produto	Montagem frontal
Modo De Fixação	Orifício de Ø 16 ou 22 mm
Tipo De Cabeça De Interruptor De Veio	Com placa frontal 30 x 30 mm
Tipo De Operador	Preto manípulo
Comando Rotativo Com Encravamento Por Cadeado	Sem
Apresentação Da Legenda	Com metálico legenda, 1 - 0 - 2 preto marcação
Função De Interruptor De Veio	Inversor de rede
Retorno	Sem
Posição De Desligado	Com posição off
Identificação De Pólos	2P
Posições De Comutação	Direita: 0° - 60° Esquerda: 0° - 300°
Grau De Proteção Ip	Bloco de contactos: IP20 Cabeça de funcionamento: IP65 conforming to IEC 60529

Complementar

Ângulo De Comutação	60 °
[Ui] Tensão Estipulada De Isolamento	440 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
Potência De Funcionamento Nominal Em W	1800 W AC-23A, 220/240 V trifásico 370 W AC-23A, 110/120 V monofásico 750 W AC-23A, 220/240 V monofásico
Potência Nominal Em Cv	1 hp a 220/240 V AC, trifásico 0,33 hp a 110/120 V AC, monofásico 0,75 hp a 110/120 V AC, trifásico 0,75 hp a 220/240 V AC, monofásico
[Ie] Corrente Nominal De Funcionamento Ca	10 A a 400 V AC-1 10 A a 400 V AC-21A 3 A a 240 V AC-15 6 A a 120 V AC-15
[Ou Seja] Corrente Nominal De Funcionamento Cc	10 A a 24 V resistiva carga 0,3 A a 220 V resistiva carga 0,7 A a 110 V resistiva carga
Durabilidade Elétrica	100000000 ciclos

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Proteção Contra Curto-Circuitos	10 A cartucho fusível, tipo gG
[Uimp] Tensão De Resistência Aos Choques	4 kVem conformidade com IEC 60947-1
Operação Dos Contactos	Abertura lenta
Ligação Elétrica	Terminais de abraçadeiras com parafusos cativos, capacidade de aperto: 2 x 1,5 mm ²
Durabilidade Mecânica	1000000 ciclos
Largura Total Cad	30 mm
Altura Total Cad	30 mm
Profundidade Total Cad	88 mm
Peso Líquido	0,045 kg

Ambiente

Normas	CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-5-1
Certificações Do Produto	CULus
Tratamento De Proteção	TC
Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-20...55 °C
Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-40...70 °C
Classe De Protecção Contra Choques Eléctricos	Classe IIem conformidade com IEC 60536

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,6 cm
Package 1 Width	4,0 cm
Package 1 Length	4,1 cm
Package 1 Weight	66,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	65
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,636 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)


Desempenho de bem-estar

	Reach Sem Svhc	
	Sem Metais Pesados Tóxicos	
	Sem Mercúrio	
	Informações Das Isenções Rohs	Sim
Regulamento Reach		Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue		Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China		Declaração RoHS China
Weee		No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Desenhos das dimensões

Alteração de came

Montagem frontal de Ø16 mm/0,63 pol. ou Ø 22 mm/0,87 pol. orifício




- a 63 mm/2,48 pol.
- e Espessura do painel de suporte: 0,5 mm a 5 mm/0,02 pol. para 0,2 pol.

Montagem e remoção

Alteração de came

Ø 16 mm/0,63 pol. e Ø 22 mm/0,87 pol. Cortes do painel




Descrição técnica


Posições do link (montado na fábrica)

Diagrama para comutadores de 1 a 4 polos


Selecione o número de pólos de acordo com as características do produto



Marcas



Posição angular do interruptor



Programa de comutação

Diagrama para comutadores de 1 a 4 polos

Selecione o número de pólos de acordo com as características do produto

	300	0	60	
(1)	X		X	1
(2)	X		X	2
(3)	X		X	3
(4)	X		X	4
				5
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16

- (1) 1 polo
- (2) 2 polo
- (3) 3 polo
- (4) 4 polo

Convenção usada para alternar a representação do programa

-  Contato fechado
-  Contato fechado em 2 posições e mantido entre as 2 posições
-  Conjunto vedado para controle de manutenção automática
-  Contatos sobrepostos
-  Posição de retorno da mola: para um ângulo de comutação de 90°, o retorno da mola é superior a 30° após a última posição (para no máximo 3 contatos simultâneos).

Exemplo:

