

Fișă tehnică produs

Specificatii



Canalis - Lungime Dreapta - 25 A - 3 M - 3L+N+Pe - Alb



KBA25ED4305W

Principal

Gama De Produse	Canalis
Nume Scurt Al Dispozitivului	KBA
Tip Oferta	Classic Control system
Tip Produs Sau Componenta	Lungime in linie dreapta
Descriere Bara Colectoare	Lungime de distributie
Aplicatie A Dispozitivului	Distributia prizelor electrice Iluminare
[Ie] Curent Nominal De Utilizare	25 A la 35 °C
[Ue] Tensiune Nominala	230...400 V
Frecventa Retea Electrica	50/60 Hz
Polaritate Canal De Bara Colectoare	3L + N + PE
Numarul Circuitelor	1
Numarul De Puncte De Prindere	5
Tip De Control	Comunicare
Port Protocol De Comunicatie	DALI
Mod De Montare	Cu cleme

Suplimentar

[Uimp] Tensiune Nominala De Tinere La Impuls	4 kV
[Ui] Tensiunea Nominala De Izolatie	690 V
[Icw] Curent Nominal Admisibil De Scurta Durata	0,44 kA
[Ipk] Curent Nominal De Tinere La Varf	4,4 kA
Limita De Stres Termic	195 kA².s
Camp Magnetic Radiat Maxim	2 pT
Thdi	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Cadere De Tensiune Maxima	<0,72 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,67 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,61 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,54 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long
Standarde	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Latime	30 mm
Inaltime	46 mm
Lungime	3 m
Culoare	Alb (RAL 9003)
Greutate Neta	3,1 kg

Mediu

Grad De Protectie Ip	IP55 conformitate cu EN/IEC 60529
Grad De Protectie Ik	IK06 conforming to EN/IEC 62262
Temperatura Ambientala De Utilizare	0...35 °C (100 % of In) 35...40 °C (96 % of In) 40...45 °C (93 % of In) 45...50 °C (89 % of In) 50...55 °C (85 % of In)

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	4,2 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	3 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	314 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	3 kg
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	6
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	10,2 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	10,6 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	318 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	18 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	PAL
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	144
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	52,3 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	64 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	320 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	452 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

✓	Conform Reach Fara Svhc	
✓	Fara Metale Grele Toxice	
✓	Fara Mercur	
✓	Informatii Privind Scutirea De La Rohs	Da
✓	Fara Pvc	
✓	Produs Fara Halogen	

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale