

Folha de dados do produto

Especificações



Smart-UPS C 3000VA APC Montagem em bastidor LCD 230V

SMC3000RMI2U

Preço: 1 878,60 EUR

Visão geral

Apresentação	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Prazo De Entrega	Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas

Principal

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Potência Nominal Em W	2100 W
Potência Nominal Em Va	3000 VA
Tipo De Produto Ou Componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C20
Output Connection Type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
Número De Unidade De Bastidor	2U
Número De Cabos	1
Tipo De Bateria	Bateria de chumbo-ácido
Equipamento Fornecido	CD com software CD de Documentação Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Cabo USB

Pilhas e tempo de funcionamento

Tempo De Funcionamento	View Runtime Graph
Eficiência	View Efficiency Graph
Extendable Run Time	0
Baterias Pré-Instaladas	0
Ranuras Da Bateria Vazias	0
Tempo Normal De Recarga	3 h
Quantidade De Rbc™	1
Duração Da Bateria	3...5 ano(s)
Bateria De Substituição	APCRBC151
Alimentação Da Baterias (Watts)	163 W rated

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Geral

Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0
Product Web Sub-Family	Entry level
Redundant	No

Físico

Cor	Preto
Altura	8,9 cm
Largura	48 cm
Profundidade	67 cm
Peso Líquido	41 kg
Local De Montagem	Frontal
Mounting Preference	Lower
Modo De Montagem	Montado em bastidor
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	Yes

Entrada

Limites Da Tensão De Entrada	180...287 V
Frequência Da Rede	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Saída

Distorção Harmónica	Menos de 5%
Maximum Configurable Power In Va	3000 VA
Potência Máxima Configurável (Watts)	2100 W
Duração Da Transferência	8 ms tipicamente: 10 ms no máximo
Topologia	Linha Interactiva
Wave Type	Onda sinusoidal
Frequência De Saída (Sincronizada Com A Rede)	50 Hz sincronizada com a rede

Conformidade

Certificações De Produtos	C-Tick CE EAC GOST IRAM SABS VDE
Marcação	GS Mark
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Nível Acústico	42 dBA
Dissipação De Calor	81 Btu/h
Altitude De Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	0...40 °C
Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-15...45 °C
Altitude De Armazenamento	0,00...15240,00 m
Humidade Relativa	0...95 %
Armazenamento Humidade Relativa	0...95 %

Comunicações e Gestão

Painel De Control	LCD multifunções, estado e consola de controlo
Vagas Livres	0
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Protecção contra sobretensões e filtragem

Absorção De Energia (Joules)	300 J
Filtragem	Filtragem de ruídos permanente em múltiplos pólos : 0,3% de sobretensão de passagem ieee : pôr em zero o tempo de resposta de aperto: de acordo com ul 1449

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	25,4 cm
Package 1 Width	98 cm
Package 1 Length	60 cm
Package 1 Weight	50,9 kg

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Eficiência energética



Take-back



Transparência



RoHS/REACH

Desempenho de recursos

 Produto Eficiente Em Termos Energéticos

 Take-Back Program Available

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e padrões

Regulamento Reach [Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Da Ue [Conforme com os requerimentos de excepção](#)

Divulgação Ambiental [Perfil ambiental do produto](#)

Weee [No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.](#)

Perfil De Circularidade [Informação sobre o fim da vida útil](#)