

Folha de dados do produto

Especificações



Schneider Electric On-Line UPS 2000VA 230V

SR12KXIET

Preço: 1 630,06 EUR

Visão geral

Apresentação	Proven Industrial UPS power protection for control applications and harsh environments.
Prazo De Entrega	Normalmente em stock

Principal

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potência Nominal Em W	1400 W
Potência Nominal Em Va	2000 VA
Input Connection Type	BS1363A Britânica IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Output Connection Type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers
Número De Unidade De Bastidor	2U
Comprimento Do Cabo	2,44 m
Número De Cabos	1
Equipamento Fornecido	CD com software Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS Manual do utilizador

Pilhas e tempo de funcionamento

Tempo De Funcionamento	View Runtime Graph
Eficiência	View Efficiency Graph
Tipo De Bateria	Bateria de chumbo-ácido
Baterias Pré-Instaladas	1
Ranhuras Da Bateria Vazias	0
Tempo Normal De Recarga	4 h
Quantidade De Rbc™	1
Alimentação Da Baterias (Watts)	79 W rated
Duração Da Bateria	3...5 ano(s)

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Bateria De Substituição	RBC31 
Extendable Run Time	1

Geral

Topologia	Conversão dupla online
Number Of Power Module	1400
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Físico

Cor	Preto
Altura	43,2 cm
Largura	8,5 cm
Profundidade	48,3 cm
Peso Líquido	25 kg
Local De Montagem	Frontal
Mounting Preference	Lower
Modo De Montagem	Not rack-mountable
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Entrada

Frequência Da Rede	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Limites Da Tensão De Entrada	160...280 V

Saída

Maximum Configurable Power In Va	2000 VA
Potência Máxima Configurável (Watts)	1400 W
Frequência De Saída (Sincronizada Com A Rede)	50/60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo utilizador em +/- 0,1 sincronizada com a rede
Wave Type	Onda sinusoidal
Distorção Harmónica	Menos que 3%
Crest Factor	3 : 1
Bypass Type	Bypass incorporado
Informações Adicionais	Configurável para 220: Tensão de saída nominal 230 ou 240

Conformidade

Certificações De Produtos	C-Tick CE GOST VDE
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	0...40 °C
Humidade Relativa	0...95 % não-condensação
Altitude De Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-20...50 °C
Armazenamento Humidade Relativa	0...95 % não-condensação
Altitude De Armazenamento	0,00...15240,00 m
Nível Acústico	50 dBA
Dissipação De Calor	543 Btu/h
Grau De Proteção Ip	IP20

Comunicações e Gestão

Vagas Livres	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Desligar De Emergência (Epo)	Opcional

Protecção contra sobretensões e filtragem

Absorção De Energia (Joules)	420 J
Filtragem	Filtragem de ruídos permanente em múltiplos pólos : 0,3% de sobretensão de passagem ieee : pôr em zero o tempo de resposta de aperto: de acordo com ul 1449

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	28,6 cm
Package 1 Width	63 cm
Package 1 Length	59,4 cm
Package 1 Weight	29,82 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	117 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	225 kg

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição, optional on-site warranties available, garantias alargadas opcionais disponíveis
----------	---

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)

Desempenho de bem-estar



Sem Mercúrio



Informações Das Isenções Rohs

[Sim](#)

Regulamento Reach

[Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Da Ue

Conforme com os requerimentos de excepção

Regulamento Rohs China

[Declaração RoHS China](#)

Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.

Weee

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.