

Folha de dados do produto

Especificações



Filtro EMC adicional S3 S4 M2 - alimentação monofásica - 9 A

VW3A31401

Preço: 138,75 EUR

Principal

Gama De Produtos	Altivar
Tipo De Produto Ou Componente	Filtro de entrada EMC
Compatibilidade De Gama	Lexium SD3 Altivar 312 Solar Lexium 23 Plus Altivar Machine ATV320 Altivar 312 Altivar 31C Lexium 05
Compatibilidade Do Produto	Servo drive LXM23 motor: 0,1 kW Servo drive LXM23 motor: 0,2 kW Servo drive LXM23 motor: 0,4 kW ATV312H018M2 ATV312H037M2 ATV312H055M2 ATV312H075M2 ATV31C018M2 ATV31C037M2 ATV31C055M2 ATV31C075M2 LXM05AD10F1 LXM05AD10M2 LXM05BD10F1 LXM05BD10M2 LXM05CD10M2 Variador de velocidade ATV320...C motor: 0,18 kW, 200 ... 240 V monofásico Variador de velocidade ATV320...C motor: 0,37 kW, 200 ... 240 V monofásico Variador de velocidade ATV320...C motor: 0,55 kW, 200 ... 240 V monofásico Variador de velocidade ATV320...C motor: 0,75 kW, 200 ... 240 V monofásico Variador de velocidade ATV320...W/ATV320...WS motor: 0,18 kW, 200 ... 240 V monofásico Variador de velocidade ATV320...W/ATV320...WS motor: 0,37 kW, 200 ... 240 V monofásico Variador de velocidade ATV320...W/ATV320...WS motor: 0,55 kW, 200 ... 240 V monofásico Variador de velocidade ATV320...W/ATV320...WS motor: 0,75 kW, 200 ... 240 V monofásico

Aplicação Específica Do Produto	Filtro de entrada de interferência radioelétrica
[In] Corrente Nominal	9 A
Perdas Térmicas	3,7 W para ATV31C018M2
Número De Fases Da Rede	Monofásico

Complementar

Maximum Earth Leakage Current	100 mA 50 Hz
Power Supply Voltage	200...240 V
Tolerância	10 %
Peso Líquido	0,6 kg

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Ambiente

Grau De Proteção Ip	IP20 IP41 parte superior)
Humidade Relativa	0...93 %em conformidade com IEC 68-2-3
Temperatura Do Ar Ambiente Para A Operação	-10...50 °C
Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-25...70 °C
Altitude De Funcionamento	<= 1000 m sem desclassificação em corrente 1000...3000 m com desclassificação em corrente de 1% por cada 100 m
Resistência A Vibrações	1 gn (f= 13...150 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6 1,5 mm pico-a-pico (f= 3...13 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência Ao Choque	15 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Normas	IEC 61800-3

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	18,700 cm
Package 1 Length	24,000 cm
Package 1 Weight	499,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	7
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,891 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	56
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	42,148 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)

Desempenho de bem-estar


✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China

Desenhos das dimensões

Filtros de entrada EMC adicionais

Dimensões



Dimensões em mm

a	b	C	G	H	Ø
72	195	37	52	180	4,5


Dimensões em pol.

a	b	C	G	H	Ø
2,83	7,68	1,46	2,05	7,09	0,18

Montagem e remoção

Filtro adicional de entrada EMC

Montagem do filtro sob a unidade



Montagem do filtro próximo à unidade

