

Fișă tehnică produs

Specificatii



Intrerup. Sarc. Vcf - Tesys - 3 Poli - 690 V 25 A - Maner Rosu Blocabil Cu Lacat

VCF0

Principal

Gama	TeSys
Numele Produsului	TeSys VARIO
Referinta Produs	VCF
Tip Produs	Emergency stop switch disconnector

Suplimentar

Compozitia Dispozitivului	Switch Maner
Suport De Montare	Maner usa Switch usa
Mounting Method	Cu 4 suruburi pentru maner
Performance Level	Performante ridicate
Poli	3P
Contact Type And Composition	3 NO
[Ue] Iec Rated Operational Voltage	690 V c.a. 50/60 Hz
Iec Rated Operational Power In W	11 kW la 500 V (AC-23A) 11 kW la 690 V (AC-3) 15 kW la 690 V (AC-23A) 4 kW la 230...240 V (AC-3) 5,5 kW la 400...415 V (AC-3) 7,5 kW la 500 V (AC-3) 5,5 kW la 230...240 V (AC-23A) 7,5 kW la 400...415 V (AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current	14,5 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	25 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	20 A
Making Capacity (I Rms)	250 A la 400 V AC-21A 250 A la 400 V AC-22A 250 A la 400 V AC-23A
Breaking Capacity	200 A la 400 V (AC-21A) 200 A la 400 V (AC-22A) 200 A la 400 V (AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 kA la 400 V - siguranta asociata 25 A aM 10 kA la 400 V - siguranta asociata 25 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	1 kA la 400 V la vârf
[Icw] Rated Short Time Withstand Current	300 A la 400 V durata: 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Suitability For Isolation	Da
Tipul Retelei	C.a. C.c.
Clasa De Functionare Intermidenta	30
Tipul De Control	Maner rotativ
Stilul De Montare Al Manetei Rotative	Direct
Culoarea Manerului	Rosu
Coloarea Manerului Placii Frontale	Galben
Rotary Handle Padlocking	Intre 1 si 3 lacate 4...8 mm
Marcaje	0 - 1
Durabilitate Mecanica	100000 cic
Electrical Durability	100000 cic AC-21 30000 cic DC-1...5
Iec Terminal Connection	Circuit de alimentare borne cu surub cablu 10 mm ² - rigiditate cablu: solid Circuit de alimentare borne cu surub cablu 6 mm ² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
Cuplu De Strangere	Circuit de alimentare 2,1 N.m - pornit borne cu surub
Dimensiune Bara	60 x 60 mm
Inaltime	74 mm
Latime	60 mm
Greutatea Produsului	0,25 kg

Mediu

Standarde	SR EN 60947-3
Certificari De Produs	CSA CCC GL UL UKCA
Grad De Protectie	IP20 conforming to SR EN 60529 IP65
Protective Treatment	TC
Mechanical Robustness	Vibrații 10...150 Hz (1 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6 Șocuri 11 ms (30 Gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
Temperatura Aerului Ambiant Pentru Functionare	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Compatibilitatea Codului	Main switch disconnector

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	8,000 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	8,500 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	12,000 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	219,000 g

Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	24
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	30,000 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	30,000 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	40,000 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	5,669 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	P06
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	192
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	75,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	80,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	60,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	53,352 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

- ✓

Fara Metale Grele Toxice
- ✓

Fara Mercur
- ✓

Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)
- ✓

Fara Pvc
- ✓

Produs Fara Halogen

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform cu anumite exceptii
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale