

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## circuit breaker Compact C1001H - STR 35 - 4 poles 3d and N/2

46753

! Produs retras de la comercializare

### Principal

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Gama                             | ComPact        |
| Tip Produs Sau Componenta        | Disjunctor     |
| Nume Scurt Al Dispozitivului     | Compact C1001H |
| Nume Disjunctor                  | Compact C1001H |
| Aplicatie A Dispozitivului       | Distributie    |
| Descriere Poli                   | 4P             |
| Descriere Poli Protejati         | 3t + rN        |
| Tip Retea Electrica              | C.a.           |
| Cod Capacitate De Rupere         | H              |
| Nume Unitate De Declansare       | STR35SE        |
| Tehnologie Unitate De Declansare | Electronic     |
| Gama Uitatii De Declansare       | 1000 A         |

### Suplimentar

|                                       |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecventa Retea Electrica             | 50/60 Hz                                                                                                                            |
| Tip De Control                        | Comutare                                                                                                                            |
| Mod De Montare                        | Fix                                                                                                                                 |
| Suport De Montare                     | Sina<br>Placa dorsala                                                                                                               |
| Conexiune Superioara                  | Fata                                                                                                                                |
| Conexiune Inferioara                  | Fata                                                                                                                                |
| [In] Curent Nominal                   | 1000 A                                                                                                                              |
| [Ue] Tensiune Nominala De Functionare | 690 V                                                                                                                               |
| Capacitate De Rupere                  | 100 kA la 220...240 V<br>70 kA la 380...415 V<br>65 kA la 440 V<br>50 kA la 500 V<br>40 kA la 690 V                                 |
| Tip De Protectie                      | Protectie la scurtcircuit pe perioada scurta<br>Protectie instantanee la scurtcircuit<br>Protectie la suprasarcina (timpindelungat) |
| Protectie De Scurgere La Pamant       | Fara                                                                                                                                |

### Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|           |               |
|-----------|---------------|
| Standarde | SR EN 60947-2 |
|           | NEMA AB1      |
|           | SR EN 60947-2 |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|