

Fișă tehnică produs

Specificatii



Intreruptor Auto Masterpact Nt02, 4 Poli -Fix -Fara Unitate De Declansare

47118

Principal

Gama	MasterPacT
Nume Produs	MasterPact NT
Nume Disjunctori	MasterPact NT02
Tip Produs Sau Componenta	Cadru de baza
Descriere Poli	4P
Pozitie Neutrlui	Stanga
[In] Curent Nominal	250 A la 40 °C
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Adecvare Pentru Izolatie	Da conformitate cu SR EN 60947-2
Selectivity Category	Categoria B
Tip De Control	Intrerupator cu revenire
Mod De Montare	Fix

Suplimentar

[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	42 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 42 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Icw] Curent Nominal De Scurtcircuit Admisibil	24 kA 3 s conformitate cu SR EN 60947-2 42 kA 0.5 s conformitate cu SR EN 60947-2 42 kA 1 s conformitate cu SR EN 60947-2
Sensor Rating	250 A
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] Tensiune Nominala De Tinere La Impuls	12 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Pasul Conexiunii	70 mm
Durabilitate Mecanica	12500 cic fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2
Durabilitate Electrica	3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2 6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2 AC-23A:3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2 AC-23A:6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2 AC-3:6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2
Inaltime	301 mm
Latime	346 mm
Adancime	196 mm
Standarde	SR EN 60947-2

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Certificari Produs	ASEFA LCIE
--------------------	---------------

Mediu

Grad De Poluare	3 conformitate cu SR EN 60664-1
Temperatura Ambientala De Functionare	-25...70 °C
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	40,0 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	45,0 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	65,0 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	45,0 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	În curs de investigare
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata