

Fișă tehnică produs

Specificatii



Separator De Sarcina Masterpact Nt06Ha - 630 A - 690 V - 3 Poli - Debrosabil

47248

Principal

Gama	MasterPacT
Nume Produs	MasterPact NT
Tip Produs Sau Componenta	Separator de sarcină
Nume Scurt Al Dispozitivului	Masterpact NT06
Numeintrerupatoare De Sarcina	MasterPact NT06HA
Aplicatie A Dispozitivului	Protectie
Descriere Poli	3P
Tip Retea Electrica	C.a.
Frecventa Retea Electrica	50/60 Hz
[Ie] Curent Nominal De Utilizare	630 A c.a. 50/60 Hz 690 V
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] Tensiune Nominala De Tinere La Impuls	12 kV conformitate cu SR EN 60947-3
[Icm] Capacitatea Nominala De Inchidere Pe Scurtcircuit	75 kA 220...690 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
Cod Capacitate De Rupere	HA
Adecvare Pentru Izolatie	Da conformitate cu SR EN 60947-3
Indicator De Pozitie Contact	Da
Separare Vizibila	Nu
Grad De Poluare	3 conformitate cu SR EN 60664-1

Suplimentar

Tip De Control	Intrerupator cu revenire
Mod De Montare	Debrosabil
Suport De Montare	Sasiu
Conexiune Superioara	Fata
Conexiune Inferioara	Fata
Rata De Operare	10 cyc/h maxim
[Icw] Curent Nominal De Scurtcircuit Admisibil	36 kA in timpul 0.5 s conformitate cu SR EN 60947-3 36 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3 20 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate Mecanica	12500 cic fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Durabilitate Electrica	AC-23A:3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3 AC-23A:6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3 AC-3:6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
Pasul Conexiunii	70 mm
Inaltime	301 mm
Latime	276 mm
Adancime	196 mm
Greutate Neta	14 kg

Mediu

Standarde	SR EN 60947-3
Certificari Produs	ASEFA LCIE
Temperatura Ambientala De Functionare	-5...70 °C
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	36,0 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	23,0 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	39,0 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	14,279 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

✓ Fara Mercur	
✓ Informatii Privind Scutirea De La Rohs	Da
✓ Fara Pvc	

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform cu anumite exceptii
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata