

Fișă tehnică produs

Specificatii



Contact Auxiliar Tesys - 1 No + 1 Nc

GVAN11

Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nume Scurt Al Dispozitivului	GVAN
Tip Produs Sau Componenta	Bloc de contacte auxiliar
Compatibilitate Produs	GV2ME GV2RT GV2L GV3P GV3L GV2LE GV2P
Locul De Montare	Partea stanga
Compozitie Contact Pol	1 NO + 1 NC

Suplimentar

[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	600 V conformitate cu UL 60947-1 690 V conformitate cu IEC 60947-1 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	48...690 V c.a. 24...240 V c.c.
[Ith] Curent Termic Conventional In Aer Liber	6 A
Durabilitate Mecanica	100000 cic
Curentul Minim De Comutare	5 mA
Tensiunea Minima De Comutare	17 V
Tip De Protectie	Întreruptor automat GB2CB... GG fuse 10 A
Putere Nominala De Functionare In Va	300 VA la 48 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic 414 VA la 690 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic 500 VA la 110...127 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic 500 VA la 500 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic 650 VA la 440 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic 720 VA la 230...240 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic 850 VA la 380...415 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic
Putere Nominala De Functionare In W	120 W la 240 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic 140 W la 110 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic 140 W la 24 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic 180 W la 60 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic 240 W la 48 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic
Cuplu De Strangere	1,4 N.m - pornit borne cu surub
Inaltime	89 mm
Latime	9,3 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Adancime	66 mm
Greutate Neta	0,05 kg
Culoare	Gri inchis

Mediu

Caracteristica De Mediu	Mediu normal
Certificari Produs	UKCA

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	1,500 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	7,000 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	9,000 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	46,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	10
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	9,500 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	10,000 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	15,200 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	510,000 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S02
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	60
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	15,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	3,294 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

✓

Conform Reach Fara Svhc

✓

Fara Metale Grele Toxice

✓

Fara Mercur

✓

Informatii Privind Scutirea De La Rohs

Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata