

Fișă tehnică produs

Specificatii



Corp pentru Buton de Comanda, Ø 16, 1Nc

ZB6Z2B

Principal

Gama De Produse	Harmony XB6
Tip Produs Sau Componenta	Corp complet pentru butoane sau selectoare
Nume Scurt Al Dispozitivului	ZB6
Material Inel De Fixare	Plastic
Cantitate Indivizibila De Vanzare	1
Tip Si Compozitie Contacte	1 NC
Operare Contacte	Decuplare lenta
Conexiuni - Borne	Conector Faston Conector Faston, dimensiune conexiune2.8 x 0.5 mm
[Us] Tensiune De Alimentare Nominala	<= 250 V

Suplimentar

Cad Latime Globala	18 mm
Cad Inaltime Globala	18 mm
Cad Adancime Globala	40 mm
Descriere Borne Iso Nr. 1	(11-12)NC
Greutate Neta	0,004 kg
Utilizare Contacte	Standard
Deschidere Pozitiva	Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
Cursa De Operare	1 mm (schimbare stare electrică NC) 4,3 mm (cursă totală)
Forta De Actionare	2,5 N schimbare stare electrică NC
Material Contacte	Aliaj de argint (Ag/Ni)
Protectie La Scurtcircuit	6 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ie] Curent Nominal De Utilizare	3 A la 120 V, AC-15, B300 1,5 A la 240 V, AC-15, B300 0,1 A la 250 V, DC-13, R300 0,22 A la 125 V, DC-13, R300
Durabilitate Electrica	1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, DC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
Securitatea Electrica Iec 60947-5-4	$\Lambda = 10\exp(-8)$ la 5 V si 1 mA cu nivel de încredere 90 % conformitate cu SR EN 60947-5-4

Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Tratament Protector	TC
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...70 °C
Temperatura Ambientala De Functionare	-25...70 °C
Clasa De Protectie La Electrocutare	Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad De Protectie Ip	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Standarde	SR EN 60947-5-1 JIS C 852 JIS C 4520 UL 60947-1 CSA C22.2 No 15 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1
Certificari Produs	GOST UL CCC CSA
Rezistenta La Vibratii	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta La Socuri	30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	2,5 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	7,0 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	7,0 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	6,0 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	S01
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	100
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	15,0 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	15,0 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	40,0 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	813,0 g

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



RoHS/REACH

Echipament sustenabil

- ✓

Conform Reach Fara Svhc
- ✓

Fara Metale Grele Toxice
- ✓

Fara Mercur
- ✓

Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Dimensions Drawings

Body for Pushbutton, Selector Switch or Key Switch

Dimensions

