

Fișă tehnică produs

Specificatii



Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO+2NC, front mounting, lugs-ring terminals

LADN226

Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nume Produs	TeSys Deca
Tip Produs Sau Componenta	Bloc de contacte auxiliar
Nume Scurt Al Dispozitivului	LADN
Compatibilitate Gama	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
Locul De Montare	Fata
Compozitie Contact Pol	2 NO + 2 NC
Contacts Operation	Instantaneu
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	690 V c.a. 25...400 Hz
[Ie] Curent Nominal De Utilizare	6 A at 120 V AC-15 1,04 A at 690 V AC-15 0,55 A at 125 V DC-13 0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1 600 V conformitate cu UL 600 V conformitate cu CSA
[Ith] Curent Termic Conventional In Aer Liber	10 A (at 60 °C)
Standarde	SR EN 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN 50012
Certificari Produs	CB UL CSA CCC EAC UKCA

Suplimentar

Irms Capacitatea Nominala La Inchidere	140 A c.a. conforming to SR EN 60947-5-1 250 A c.c. conforming to SR EN 60947-5-1
Curent Instantaneu De Scurtcircuit	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Tip De Protectie	GG fuse 10 A

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Durabilitate Mecanica	30 Mcycles
Curentul Minim De Comutare	5 mA
Tensiunea Minima De Comutare	17 V
Timpul De Nesuprapunere	1,5 ms la întreruperea alimentării nu există suprapuneri între contactele NC și NO 1,5 ms la energizare nu există suprapuneri între contactele NC și NO
Rezistenta De Izolatie	> 10 MΩ
Conexiuni - Borne	terminale cu papuci (diametru extern: 8 mm)
Cuplu De Strangere	1,7 N.m - cablu 3,5 mm ² - cu șurubelnița plat Ø 6 mm M3.5 1,7 N.m - cu șurubelnița Philips Nr. 2 M3.5 1,7 N.m - cu șurubelnița pozidriv No 2 M3.5
Inaltime	48 mm
Latime	44 mm
Adancime	42 mm
Greutate Neta	0,05 kg
Culoare	Gri inchis

Mediu

Caracteristica De Mediu	Mediu normal
Grad De Protectie Ip	IP20 conformitate cu SR EN 60529
Tratament Protector	TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-60...80 °C
Temperatura Ambientala De Functionare	-5...60 °C
Altitudinea De Functionare	3000 m

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	5 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	4,8 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	4 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	58 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	10
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	5,3 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	8,3 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	25,4 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	580 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	160
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30 cm

Latime A Treia Forma De Impachetare	30 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	9,458 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

✓

Conform Reach Fara Svhc

✓

Fara Metale Grele Toxice

✓

Fara Mercur

✓

Informatii Privind Scutirea De La Rohs

Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale