

Fișă tehnică produs

Specificatii



Bloc Luminos Alb pentru Capac Ø 22, Led Integral 24 V, Borne Clema-surub

ZBVB1

Principal

Gama De Produse	Harmony XB5 Harmony XB4
Tip Produs Sau Componenta	Bloc de lumini
Nume Scurt Al Dispozitivului	ZBV
Cantitate Indivizibila De Vanzare	5
Conexiuni - Borne	Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1 Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
Tip Semnalizare	Stabil
Sursa De Lumina	Universal LED
Baza Bec	LED integral
Alimentare Bloc De Lumini	Direct
Culoare Sursa De Lumina	Alb
[Us] Tensiune De Alimentare Nominala	24 V c.a./c.c. la 50/60 Hz

Suplimentar

Greutate Neta	0,017 kg
Cuplu De Strangere	0,8...1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Forma A Capului Surubului	Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
Limitele Tensiunii De Alimentare	19,2...30 V c.c. 21,6...26,4 V c.a.
Consum De Curent	15 mA
Durata De Utilizare	100000 H la tensiunea nominală și 25 °C
Incercare La Supratensiuni Tranzitorii	1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
Montarea Cutiei De Borne	Montajin fata
Cod Compozitie Electrica	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Prezentare Dispozitiv	Element de baza
-----------------------	-----------------

Mediu

Tratament Protector	TH
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...70 °C
Temperatura Ambientala De Functionare	-40...70 °C
Grad De Protectie Ip	IP20 conformitate cu SR EN 60529
Standarde	JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 SR EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 15 IEC 60947-5-5 SR EN 60947-5-4 UL 60947-1 JIS C8201-1
Certificari Produs	listat de UL CSA
Rezistenta La Tranzienti Rapizi	2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
Rezistenta La Campuri Electromagnetice	10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistenta La Descarcari Electrostatice	6 kV pe contact (pe părțile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2 8 kV în aer liber (în părțile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
Emisie Electromagnetica	Clasa B conformitate cu IEC 55011
[Us] Tensiune Nominala De Alimentare	24 V

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	1,000 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	3,300 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	4,000 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	8,800 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	5
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	4,000 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	5,500 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	5,500 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	50,000 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	800
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40,000 cm

Greutate A Treia Forma De Impachetare	8,510 kg
--	----------

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)




Transparenta

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Dimensions Drawings

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar



with ZB4BZ009 Fixing Collar

