

Fișă tehnică produs

Specificatii



Bloc contact auxiliar cu temporizator - 1 NO + 1 NC borne cu cleme cu surub

LADT2

Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nume Produs	TeSys Deca
Tip Produs Sau Componenta	Bloc de contacte auxiliare temporizat
Compatibilitate Gama	TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F
Locul De Montare	Fata
Compozitie Contact Pol	1 NO + 1 NC
Contacts Operation	Time delay
Tip Temporizator	Laintarziere
Intervalul De Intarziere	1...30 s
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	690 V c.a. 25...400 Hz
[Ie] Curent Nominal De Utilizare	6 A at 120 V AC-15 1,04 A at 690 V AC-15 0,55 A at 125 V DC-13 0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1 600 V conformitate cu UL 60947-5-1 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] Curent Termic Conventional In Aer Liber	10 A (at 60 °C)
Standarde	CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 SR EN 60947-5-1
Certificari Produs	IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC UKCA

Suplimentar

Irms Capacitatea Nominala La Inchidere	140 A at <= 690 V c.a. conforming to SR EN 60947-5-1 250 A at <= 690 V c.c. conforming to SR EN 60947-5-1
Curent Instantaneu De Scurtcircuit	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Tip De Protectie	GG fuse 10 A
Durabilitate Mecanica	5 Mcycles

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Curentul Minim De Comutare	5 mA
Tensiunea Minima De Comutare	17 V
Timpul De Nesuprapunere	1,5 ms la întreruperea alimentării nu există suprapuneri între contactele NC și NO 1,5 ms la energizare nu există suprapuneri între contactele NC și NO
Rezistenta De Izolatie	> 10 MΩ
Conexiuni - Borne	borne cu surub 1 cablu(ri) 1...2,5 mm²flexibil cu borne cu surub 1 cablu(ri) 1...2,5 mm²flexibil fara borne cu surub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm²flexibil cu borne cu surub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm²flexibil fara borne cu surub 1 cablu(ri) 1...2,5 mm²rigid borne cu surub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm²rigid borne cu surub
Cuplu De Strangere	1,7 N.m - cu șurubelnița plat Ø 6 mm 1,7 N.m - cu șurubelnița Philips Nr. 2 1,7 N.m - cu șurubelnița pozidriv No 2
Inaltime	48 mm
Latime	44 mm
Adancime	61 mm
Culoare	Gri inchis

Mediu

Caracteristica De Mediu	Mediu normal
Grad De Protectie Ip	IP20 conforming to SR EN 60529
Tratament Protector	TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-60...80 °C
Temperatura Ambientala De Functionare	-40...70 °C
Altitudinea De Functionare	3000 m

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	5,2 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	6,5 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	5 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	74 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	10
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	5,2 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	13 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	24 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	752 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	140

Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	30 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	11 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

- ✓

Fara Mercur
- ✓

Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)
- ✓

Fara Pvc

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform cu anumite exceptii
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale