


Fișă tehnică produs

Specificatii



Bloc Contacte Cu Corp/Colier De Prindere Pentru Joystick Controler Cu 4 Directii

ZD4PA2033

 Fabricatie intrerupta la data de: 23 ian. 2021

 Produs retras de la comercializare

Principal

Gama De Produse	Harmony XB4
Tip Produs Sau Componenta	Ansamblu corp complet/contact pentru controler cu maneta de comanda
Nume Scurt Al Dispozitivului	ZD4
Material Inel De Fixare	Zamak
Cantitate Indivizibila De Vanzare	1
Tip Si Compozitie Contacte	4 NO
Operare Contacte	Decuplare lenta
Conexiuni - Borne	Conector Faston, dimensiune conexiune1 x 6.35 mm Conector Faston, dimensiune conexiune2 x 2.8 mm

Suplimentar

Cad Latime Globala	30 mm
Cad Inaltime Globala	47 mm
Utilizare Contacte	Standard
Deschidere Pozitiva	Fara
Durabilitate Mecanica	1000000 cic
Material Contacte	Aliaj de argint (Ag/Ni)
Protectie La Scurtcircuit	10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] Curent Termic Conventional In Aer Liber	10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	250 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN 60947-1
[Uimp] Tensiune De Tinere La Impuls	6 kV conformitate cu EN 60947-1
[Ie] Curent Nominal De Utilizare	3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Durabilitate Electrica	1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Securitatea Electrica Iec 60947-5-4	$\Delta < 10\exp(-6)$ la 5 V si 1 mA în mediu curat conformitate cu EN/IEC 60947-5-4 $\Delta < 10\exp(-8)$ la 17 V si 5 mA în mediu curat conformitate cu EN/IEC 60947-5-4
--	---

Mediu

Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...70 °C
Temperatura Ambientala De Functionare	-25...70 °C
Clasa De Protectie La Electrocutare	Clasa I conformitate cu IEC 60536
Standarde	EN/IEC 60947-1 UL 60947-1 SR EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 15 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Certificari Produs	GL BV listat de UL CSA LROS (Lloyds register of shipping) DNV
Rezistentă La Vibratii	5 gn (f= 2...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistentă La Socuri	30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	8,8 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	3,4 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	5,4 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	58,0 g

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)

Echipament sustenabil

	Fara Mercur	
	Informatii Privind Scutirea De La Rohs	Da
Regulamentul Reach	Declaratia REACH	
Directiva Rohs Ue	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)	
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China	
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.	
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale	