

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



iCT 16A 2NO 2NC 220..240V 50Hz kontaktor

A9C22818

Cena* bez PDV-a: 3.205,00 RSD

Osnovne informacije

Range Of Product	Acti9
Ime Proizvoda	Acti9 iCT
Tip Proizvoda Ili Komponente	Kontaktor
Kratko Ime Uređaja	iCT
Primena Uređaja	Motor - grejanje -hlađenje
Poles	4P
[Ie] Nazivna Struja	16 A AC-7A 6 A AC-7B
Raspored Kontakata	2 NO + 2 NC
Tip Mreže	AC
Tip Upravljanja	Daljinsko upravljanje
Napon Upravljačkog Kola	220...240 V AC 50 Hz

Dopunske informacije

Mrežna Frekvencija	50 Hz
[Ue] Nazivni Napon	400 V AC 50 Hz
Maksimalna Snaga	1,6 W pri 400 V AC
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	4 kV
Tip Kontrolnog Signala	Držanje
Frekvencija Preklapanja	100 prekidačkih operacija/dan
Lokalna Signalizacija	Indikator akcije
Snaga Držanja Va	4,6 VA
Udarna Snaga U Va	34 VA
Način Montiranja	Sistemom na klik
Nosači Za Montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 Mm Redovi	4
Visina	81 mm
Širina	36 mm
Dubina	60 mm
Boja	Bela

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Mehanička Trajnost	1000000 ciklusa
Električna Trajnost	100000 ciklusa IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A 30000 ciklusa IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B 30000 ciklusa IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Povezivanje - Priključci	Upravljačko kolo: tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5 mm² kruti Kolo napajanja: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1...4 mm² fleksibilni Kolo napajanja: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1,5...6 mm² kruti Upravljačko kolo: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1,5...2,5 mm² kruti Upravljačko kolo: tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5...2,5 mm² fleksibilni
Moment Pritezanja	Upravljačko kolo: 0,8 N.m Kolo napajanja: 0,8 N.m
Kompatibilnost Proizvoda	IACTs
Kompatibilnost	ICT
Segment Tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

Okruženje

Standardi	IEC/EN 61095
Nivo Buke	30 dB
Disipacija Toplote	1,6 W
Ip Stepen Zaštite	IP20
Stepen Zaprljanosti	2
Tropikalizacija	2 u skladu sa EN 60947-4-1 2 u skladu sa EN 61095 2 u skladu sa IEC 1095
Relativna Vlažnost	95 % pri 55 °C
Nadmorska Visina Za Rad	2000 m
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-5...60 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	11,1 cm
Package 1 Length	12,1 cm
Package 1 Weight	238 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	11,5 cm
Package 2 Width	12,5 cm
Package 2 Length	25 cm
Package 2 Weight	1,512 kg
Unit Type Of Package 3	S03

Number Of Units In Package 3	36
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9,419 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- 

Bez Žive
- 

Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja