


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Vigi iC60 - dodatak diferencijalne zaštite - 2P - 63A - 100mA - AC tip

A9V12263

Cena* bez PDV-a: 7.875,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Acti 9
Tip Proizvoda Ili Komponente	Dodatni moduli diferencijalne zaštite
Kratko Ime Uređaja	Vigi iC60
Broj Polova	2P
[In] Nazivna Struja	63 A
Osetljivost Diferencijalne Zaštite	100 mA
Kašnjenje Prorade Diferencijalne Zaštite	Trenutna
Earth Leakage Protection Type	Tip AC
Tip Mreže	AC
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
[Ue] Nazivni Napon	230...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-1 230...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
Standardi	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
9 Mm Redovi	4

Dopunske informacije

Lokacija Uređaja U Sistemu	Izvod
Tehnologija Prorade Diferencijalne Zaštite	Nezavisna
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	6 kV u skladu sa IEC 60947-2
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Acti 9 Acti 9 iC60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Kompatibilnost Proizvoda	Pojedinačni priključak
Lokalna Signalizacija	Indikator okidanja
Način Montiranja	Sistemom na klik
Nosači Za Montažu	DIN šina
Električna Veza Ka Automatskom Prekidaču	Zavrtnjima
Razvodni Blok Češljaste Sabirnice	Donji: DA
Visina	91 mm
Širina	72 mm
Dubina	73,5 mm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Masa Proizvoda	0,165 kg
Povezivanje - Priključci	Tunelski priključak donji za 1 kabl(ovi) 1...35 mm² kruti bez kablovskog završetka Tunelski priključak donji za 1 kabl(ovi) 1...25 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka Tunelski priključak donji za 1 kabl(ovi) 1...25 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina Ogoljenog Dela Žice	14 mm for donji connection
Moment Pritezanja	3,5 N.m donji

Okruženje

Ip Stepen Zaštite	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
Stepen Zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60947-2
Elektromagnetna Kompatibilnost	8/20 µs podnosivi strujni impuls, 250 A u skladu sa IEC 61009-1
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-5...60 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	8,8 cm
Package 1 Length	12,0 cm
Package 1 Weight	166,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	27
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,981 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- 

Bez Žive
- 

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- 

Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja