

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



TeSys GV2-prekidač-termomagnetna zaštita - 4...6.3 A - vijčani priključak

GV2ME10

Cena* bez PDV-a: 6.544,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	TeSys Deca
Ime Proizvoda	TeSys GV2 TeSys Deca
Tip Proizvoda Ili Komponente	Motorni prekidač
Kratko Ime Uređaja	GV2ME
Primena Uređaja	Zaštita motora
Tehnologija Zaštitne Jedinice	Termomagnetna

Dopunske informacije

Broj Polova	3P
Tip Mreže	AC
Kategorija Upotrebe	Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2 AC-3 u skladu sa IEC 60947-4-1 AC-3e u skladu sa IEC 60947-4-1
Frekvencija Mreže	50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-4-1
Način Fiksiranja	35 mm simetrična DIN šina: kačenjem Panel: pričvršćivanje zavrtanjem (sa pločom za adaptaciju)
Snaga Motora Kw	2,2 kW pri 400/415 V AC 50/60 Hz 3 kW pri 500 V AC 50/60 Hz 4 kW pri 690 V AC 50/60 Hz
Prekidna Moć	100 kA Icu pri 230/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 100 kA Icu pri 400/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 50 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 50 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 3 kA Icu pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[Ics] Servisna Prekidna Moć	100 % pri 230/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 100 % pri 400/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 100 % pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 100 % pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 75 % pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Tip Upravljanja	Taster
[In] Nazivna Struja	6,3 A
Opseg Podešavanja Termičke Zaštite	4...6,3 A u skladu sa IEC 60947-4-1
Prekostrujna Zaštita	78 A
[Ith] Dozvoljena Termička Struja U Vazduhu	6,3 A u skladu sa IEC 60947-4-1
[Ue] Nazivni Radni Napon	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2

[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-2
Napomena koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Osetljivost Gubitka Faze	Da u skladu sa IEC 60947-4-1
Pogodno Za Izolaciju	Da u skladu sa IEC 60947-1 § 7-1-6
Snaga Disipacije Po Polu	2,5 W
Mehanička Trajnost	100000 ciklusa
Električna Trajnost	100000 ciklusa za AC-3 pri 415 V In 100000 ciklusa za AC-3e pri 415 V In
Vremensko Opterećenje	Neprekidno u skladu sa IEC 60947-4-1
Moment Pritezanja	1,7 N.m - na vijčani priključni blok
Širina	45 mm
Visina	89 mm
Dubina	78,5 mm
Masa Proizvoda	0,26 kg
Boja	Tamnosiva

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1
Sertifikacija Proizvoda	CCC UL CSA EAC ATEX LROS (Lloyds register of shipping) BV RINA DNV-GL UKCA
Ik Stepen Zaštite	IK04
Ip Stepen Zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Klimatska Izdržljivost	u skladu sa IACS E10
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...80 °C
Otpornost Na Vatru	960 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Temperatura Okoline Za Rad	-20...60 °C
Mehanička Robusnost	Udara: 30 Gn za 11 ms Vibracije: 5 Gn, 5...150 Hz
Nadmorska Visina Za Rad Uređaja	2000 m

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	277,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm

Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,896 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	384
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	118,336 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost

RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka