

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Galaxy VM 160 kVA UPS Single 400-400 V with Backfeed protection, Start up 5x8

GVMSB160KHS

⚠ Obustavljeno: 20. 6. 2023.

⚠ Kraj radnog veka: 20. 6. 2023.

⚠ Ograničena prodaja usluga

Pregled

Prezentacija	Highly compact, energy efficient 3-phase UPS for data center, facility and industrial applications. to be used with external battery cabinets. Please click here for additional runtime information.
Vreme Isporuke	Usually Ships within 2 Weeks

Osnovne informacije

Main Input Voltage	400 V trofazne
Main Output Voltage	400 Vtrofazne
Other Output Voltage	380 V 415 V
Nazivna Snaga U W	144 kW
Nazivna Snaga U Va	160 kVA
Tip Izlaznog Konektora	Ožičeni 4-žično (3P + E) 1 Ožičeni 5-wire (3P + N + E) 1
Tip Baterije	Sistem spoljašnje baterije
Obezbeđena Oprema	Built-in modbus protocol adapter Dust filter Vodič za ugradnju Integrisano upravljanje mrežom Seizmička usklađenost Top and bottom cable entry

Baterija i runtime

Efikasnost	View Efficiency Graph
Broj Slotova Napunjenih Baterijama	0
Napon Baterije	480 V
Napon Pražnjenja Baterije	384 V
Maksimalna Struja Pražnjenja	314 A
Snaga Baterije U Vah	0 VAh runtime
Produženo Vreme Rada	0

Opšte

Tolerancija Napona Bypass-A	+/- 10 % settable from +/- 4/6/8 and 10 %
Maksimalna Ulazna Struja Bypass-A	231 A

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Premošćenje Strujna Zaštita	400 A
Redundantan	No

Fizički

Boja	Bela
Visina	197 cm
Širina	105,2 cm
Dubina	85,4 cm
Masa Proizvoda	699 kg
Usb Kompatibilno	No

Ulaz

Frekvencija Mreže	40...70 Hz
Broj Ulaznih Konektora	1 ožičeni 3-wire (3P + E)
Ograničenje Napona Ulaza	250...600 V podesivi 320...456 V 380 V 320...480 V 400 V 320...498 V 415 V
Maksimalna Ulazna Struja	262 A
Preklopna Moć	400 A
Maksimalna Kratkotrajna Podnosiva Struja Kratkog Spoja	65 kA
Ulazno Harmonijsko Izobličenje	Less than 3 % for full load
Tip Zaštite Ulaza	GL fuse
Udarna Struja	200 A peak
Faktor Snage Opterećenja	0.5 leading to 0.5 lagging
Input Power Factor At Full Load	1

Izlaz

Maksimalna Podesiva Snaga U W	144 kW
Harmonijsko Izobličenje	Manje od 2 %
Izlazna Frekvencija	50/60 Hz +/- 1 Hz sinhronizacija na napajanje 50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
Mera Talasnosti	Neograničeno
Wave Type	Sinusni talas
Tolerancija Izlaznog Napona	+/- 1% static and +/- 3% at 100% load step
Izlazno Harmonijsko Izobličenje	< 2% linear load and < 3% non-linear load
Operacija Preopterećenja Izlaza	10 minutes at 125% and 60 seconds at 150%
Potrebna Zaštita Izlazne Struje	400 A
Izlazna Struja Nule	231 A
Tip Bypass-A	Built-in static bypass
Maksimalna Podesiva Snaga U Wa	160 kVA

Usklađenost

Sertifikacija Proizvoda	C-Tick CE RCM
Standardi	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 IBC 2012 and CBC2013 to Sds=2.02g ISTA 2B OSHDP UL 1778 VFI-SS-111

Okolina

Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	0...40 °C
Relativna Vlažnost	0...95 %
Nadmorska Visina Za Rad	0...3333 ft
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-25...55 °C
Relativna Vlažnost Za Skladištenje	0...95 %
Nadmorska Visina Skladištenja	0,00...14999,82 m
Nivo Zvuka	65 dBA
Toplotna Disipacija	19650 Btu/h
Ip Stepen Zaštite	IP20

Komunikacija i upravljanje

Slobodni Slotovi	2
Funkcija Alarma	7" touch screen display
Isključivanje U Slučaju Nužde	Da

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	215,6 cm
Package 1 Width	105,2 cm
Package 1 Length	149 cm
Package 1 Weight	744,5 kg

Ugovorna garancija

Garancija	1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
-----------	---

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Energetska efikasnost Take-back Prozirnost

Performanse resursa

✓ Energetski Efikasan Proizvod

✓ Take-Back Program Available

Performanse dobrobiti

✓ Informacije O Rohs Izuzecima [Da](#)

Eu Rohs Direktiva У складу са изузецима

Rohs Regulativa Za Kinu [RoHS deklaracija za Kinu](#)
Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.

Izjava O Zaštiti Okoliša [Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Profil Cirkularnosti [Informacije o kraju radnog veka](#)