

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



TeSys LC1D.K kontaktor za konden. bat. - 3P - 33.3 kVAR - 415 V - 380 V AC kalem

LC1DPKQ7

⚠ Obustavljeno: 23. 1. 2021.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	TeSys
Ime Proizvoda	TeSys LC1D.K TeSys Deca
Tip Proizvoda Ili Komponente	Kontaktor za kondenzatorske baterije
Kratko Ime Uređaja	LC1DPK
Primena Uređaja	Upravljanje
Primena Kontaktora	Korekcija faktora snage
Kategorija Upotrebe	AC-6B
Broj Polova	3P
Power Pole Contact Composition	3 NO
Lokacija Uređaja U Sistemu	Prekid dovoda Unutar prekidanja u trouglu
[Ue] Nazivni Napon	Kolo napajanja: 690 V AC 50/60 Hz
Reaktivna Snaga	17 kvar pri 230 V AC 50 Hz pri <60 °C 30 kvar pri 400 V AC 50 Hz pri <60 °C 32 kvar pri 440 V AC 50 Hz pri <60 °C 50 kvar pri 690 V AC 50 Hz pri <60 °C 16,5 kvar pri 230 V AC 60 Hz pri <60 °C 33,3 kvar pri 460 V AC 60 Hz pri <60 °C 40 kvar pri 575 V AC 60 Hz pri <60 °C
Tip Upravljačkog Kola	AC pri 50/60 Hz
Napon Upravljačkog Kola	380 V AC 50/60 Hz
Sastav Pomoćnog Kontakta	1 NO + 2 NC trenutno
Električna Trajnost	300000 ciklusa pri Ue 400 V 200000 ciklusa pri Ue 690 V
Nosači Za Montažu	DIN šina Ploča
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
Sertifikacija Proizvoda	IECEE CB Scheme UL CSA

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Povezivanje - Priključci	Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1...4 mm ² - cable stiffness: jednožični Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1...4 mm ² - cable stiffness: jednožični Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1...4 mm ² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1...4 mm ² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1...4 mm ² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1...2,5 mm ² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom Kolo napajanja: EverLink BTR vijčani priključak 1 1...35 mm ² - cable stiffness: jednožični Kolo napajanja: EverLink BTR vijčani priključak 2 1...25 mm ² - cable stiffness: jednožični Kolo napajanja: EverLink BTR vijčani priključak 1 1...35 mm ² - cable stiffness: fleksibilni sa ili bez kablovskog završetka Kolo napajanja: EverLink BTR vijčani priključak 2 1...25 mm ² - cable stiffness: fleksibilni sa ili bez kablovskog završetka
Moment Pritezanja	Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi Kolo napajanja: 5 N.m - na EverLink BTR vijčani priključak - kabl 1...25 mm ² Kolo napajanja: 8 N.m - na EverLink BTR vijčani priključak - kabl 35 mm ²
Maksimalni Radni Ciklus	240 ciklusa/h

Dopunske informacije

Tip Pomoćnog Kontakta	tip mehanički povezani 1 NO + 2 NC u skladu sa IEC 60947-5-1
-----------------------	--

Okruženje

Ip Stepen Zaštite	IP20 prednja strana u skladu sa IEC 60529
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-5...60 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-60...80 °C
Nadmorska Visina Za Rad Uređaja	0...3000 m
Visina	166 mm
Širina	55 mm
Dubina	156 mm
Masa Proizvoda	1,3 kg

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	20 cm
Package 1 Length	23 cm
Package 1 Weight	1,17 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)

Performanse dobrobiti

	Reach Bez Svhc	
	Bez Toksičnih Teških Metala	
	Bez Žive	
	Informacije O Rohs Izuzecima	Da
Eu Rohs Direktiva	Usaglašeno	EU RoHS deklaracija
Rohs Regulatorna Za Kinu		RoHS deklaracija za Kinu
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.	