

Fișă tehnică produs

Specificatii



Demaror Dol Capsulat - Tesys Le1-D - 9 A - Bobina 380 V C.A.

LE1D09Q7

Principal

Gama	TeSys
Nume Produs	TeSys LE
Nume Scurt Al Dispozitivului	LE1D
Tip Produs Sau Componenta	Demaror DOLincorporat
Aplicatie A Dispozitivului	Standard
Categorie De Utilizare	AC-3
Compozitie Dispozitiv	Thermal overload relay comandat separat Contactor
Tip De Control	Intrerupator cu revenire start verde I Intrerupator cu revenire stop/reset rosu O

Suplimentar

Putere Motor Kw	4 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz 4 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz 4 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz 2,2 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz 5,5 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz 5,5 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	9 A
[Uc] Control Circuit Voltage	380 V c.a. 50/60 Hz
Numarul Intrarii De Cablu	2 ISO20 top 2 ISO20 jos
Latime	88 mm
Inaltime	166 mm
Adancime	128,5 mm
Greutate Neta	0,92 kg

Mediu

Material	Policarbonat
Grad De Protectie Ip	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad De Protectie Ik	IK07 conforming to SR EN 60529
Standarde	IEC 60947-4-1
Temperatura Ambientala De Utilizare	-5...40 °C
Caracteristica De Mediu	Mediu standard
Certificari Produs	UKCA

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	20,000 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	18,000 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	23,000 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	877,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	P06
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	30
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	75,000 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	60,000 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	80,000 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	38,920 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

- ✓

Conform Reach Fara Svhc
- ✓

Fara Metale Grele Toxice
- ✓

Fara Mercur
- ✓

Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata