

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



zaštitna jedinica - Micrologic 2.2 - 40 A - 4P 4d

LV429082

! Obustavljeno: 2. 12. 2022.

! Nije u prodaji

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Compact
Grupa Proizvoda	ComPact NSX100...250
Tip Proizvoda Ili Komponente	Zaštitna jedinica
Ime Zaštitne Jedinice	Micrologic 2.2
Tehnologija Zaštitne Jedinice	Elektronska
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX250
Primena Uređaja	Razvod električne energije
Number Of Poles	4P
Opis Zaštićenih Polova	3t 3t + N/2 4t
Pozicija Nultog Provodnika	Levo
Funkcija Zaštitne Jedinice	LSol
Tip Zaštite	L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno) So : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja sa fiksnim kašnjenjem I : for trenutna zaštita od kratkog spoja
Trip Unit Rated Current	40 A pri 40 °C
[Ue] Nazivni Napon	690 V AC 50/60 Hz
Tip Mreže	AC
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz

Dopunske informacije

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Podesivo 9 podešavanja
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	18...40 A
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Fiksno
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	11 sekundi pri 7.2 x Ir 16 sekundi pri 6 x Ir 400 sekundi pri 1.5 x Ir
Termička Memorija	20 minuta pre i nakon okidanja
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	Podesivo, 9 podešavanja
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	1.5...10 x Ir

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Fiksno
[Tsd] Short-Time Protection Delay Adjustment Range	0,02 sekundi
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	Fiksno
[Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	600 A
Diferencijalna Zaštita	Bez
Neutral Protection Settings	0.5 x Ir (3t + N/2) 1 x Ir (4t) Bez zaštite (3t)
Zona Selektivne Blokade Zsi	Bez
Lokalna Signalizacija	Zauređaj spreman za rad: treperi LED (zelena) Zapreopterećenje: LED 105 % Ir (crvena) Zapreopterećenje: LED 90 % Ir (narandžasta)

Okruženje

Standardi	UL 508 EN/IEC 60947-2
Sertifikacija Proizvoda	Marine CCC EAC
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...70 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-50...85 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	15,0 cm
Package 1 Weight	582,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	23
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	13,873 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- 

Bez Žive
- 

Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka