

Fișă tehnică produs

Specificatii



unitate de comandă magnetică LUCL 3...12 A - 24 V - c.c.

LUCL12BL

Principal

Gama	TeSys
Gama De Produse	TeSys Ultra
Nume Produs	TeSys Ultra
Nume Scurt Al Dispozitivului	LUCL
Tip Produs Sau Componenta	Unitate de comandă magnetică
Aplicatie A Dispozitivului	Motor control Motor protection
Aplicatie Specifica Produsului	Protecția variatorului de turație sau a soft-starterului
Funcție Principala Disponibila	Protecție la scurtcircuit Resetare manuala
Compatibilitate Produs	Power base LUB12 Power base LUB32 Power base LUB38 Power base LUB120 Power base LUB320 Power base LUB380 Reversing contactor breaker LU2B12BL Reversing contactor breaker LU2B32BL Reversing contactor breaker LU2B38BL
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	690 V c.a.
Frecventa Retea	40...60 Hz
Tip De Sarcina	3-faze motor - răcire: autoventilat
Categorie De Utilizare	AC-43 AC-41 AC-44
Putere Motor Kw	5,5 kW la 400...440 V c.a. 50/60 Hz 5,5 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz 9 kW la 690 V c.a. 50/60 Hz
Rated Motor Current Adjustment Range	3...12 A
Prag De Declansare	14.2 x I _r +/- 20 %
[Uc] Control Circuit Voltage	24 V c.c.

Suplimentar

Limite De Tensiune Circuit De Comanda	20...27 V pentru c.c. circuit 24 V în functionare 14.5 V pentru c.c. circuit 24 V eliminare
Consum De Curent Tipic	130 mA la 24 V c.c. I maxim la închidere cu LUB12 220 mA la 24 V c.c. I maxim la închidere cu LUB32 220 mA la 24 V c.c. I maxim la închidere with LUB38 60 mA la 24 V c.c. I rms în asociere cu LUB12 80 mA la 24 V c.c. I rms în asociere cu LUB32 80 mA la 24 V c.c. I rms în asociere with LUB38

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Disipare De Caldura	2 W pentru circuit de comanda cu LUB12 3 W pentru circuit de comanda cu LUB32 3 W pentru circuit de comanda with LUB38
Timp De Functionare	35 ms deschidere cu LUB12 pentru circuit de comanda 35 ms deschidere cu LUB32 pentru circuit de comanda 35 ms deschidere with LUB38 pentru circuit de comanda 70 ms închidere cu LUB12 pentru circuit de comanda 70 ms închidere cu LUB32 pentru circuit de comanda 70 ms închidere with LUB38 pentru circuit de comanda
Standarde	EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 UL 60947-4-1, cu separatoare de faze CSA C22.2 No 60947-4-1, cu separatoare de faze
Certificari Produs	UE EAC ATEX
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	690 V conformitate cu IEC 60947-6-2 600 V conformitate cu UL 60947-4-1 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-4-1
[Uimp] Tensiune De Tinere La Impuls	6 kV conformitate cu IEC 60947-6-2
Separare Sigura A Circuitului	400 V SELV între circuitele de comandă și circuitele auxiliare conformitate cu IEC 60947-1 400 V SELV între circuitele auxiliare și de comandă și circuitul principal conformitate cu IEC 60947-1
Mod De Fixare	Conectare (fata frontala)
Latime	45 mm
Inaltime	66 mm
Adancime	60 mm
Greutate Neta	0,135 kg
Cod Compatibilitate	LUCL

Mediu

Grad De Protectie Ip	IP20 panou frontal și borne cablate conformitate cu IEC 60947-1 IP20 pe partea cealaltă conformitate cu IEC 60947-1 IP40 panoul frontal în afara zonei de conectare conformitate cu IEC 60947-1
Tratament Protector	TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura Ambientala De Utilizare	-25...70 °C
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...85 °C
Altitudinea De Functionare	2000 m
Rezistenta La Foc	960 °C părți care susțin componente sub tensiune conformitate cu IEC 60695-2-12 650 °C conformitate cu IEC 60695-2-12
Rezistenta La Socuri	10 gn polii de forță deschiși conformitate cu IEC 60068-2-27 15 gn polii de forță închiși conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta La Vibratii	2 gn 5...300 Hz polii de forță deschiși conformitate cu IEC 60068-2-6 4 gn 5...300 Hz polii de forță închiși conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta La Descarcari Electrostatice	8 kV nivel 3 în aer liber conformitate cu IEC 61000-4-2 8 kV nivel 4 pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
Unda De Soc Nedisipativa	1 kV mod serial conformitate cu IEC 60947-6-2 2 kV mod comun conformitate cu IEC 60947-6-2
Rezistenta La Campuri Radiate	10 V/m 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistenta La Tranzienti Rapizi	2 kV clasă 3 legatura seriala conformitate cu IEC 61000-4-4 4 kV clasă 4 toate circuitele, cu excepția liniei seriale conformitate cu IEC 61000-4-4
Imunitate La Campuri Radioelectrice	10 V conformitate cu IEC 61000-4-6

Imunitate La Microintreruperi	3 ms
Imuni La Caderi De Tensiune	70 % / 500 ms conformitate cu IEC 61000-4-11

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	5,4 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	8,0 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	10,2 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	123,0 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	S02
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	23
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	15,0 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	30,0 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	40,0 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	3,17 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

✓ Fara Mercur	
✓ Informatii Privind Scutirea De La Rohs	Da
✓ Fara Pvc	
✓ Produs Cu Piese Din Plastic Fara Halogen	

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform cu anumite exceptii
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata