

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



utični relej sa prigušenjem - Zelio RHN -trenutno delovanje-4 C/O - 72 V DC - 5A

RHN412ENA76

⚠ Obustavljeno: 23. 1. 2021.

⚠ Nije u prodaji

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony Relay
Tip Proizvoda Ili Komponente	Utični relej
Kratko Ime Uređaja	RHN
Tip Kontakata I Sastav	4 C/O
Operacija Kontakata	Standardna Trenutno
Napon Upravljačkog Kola	72 V DC
[Ithe] Dozvoljena Termička Struja U Ormanu	5 A pri <40 °C
Statusne Led Lampice	Bez
Tip Upravljanja	Ručno upravljanje
Potiskivanje Interferencije Kalema	Sa

Dopunske informacije

[Ui] Nazivni Napon Izolacije	250 V
Test Nivoi	Nivo A grupna ugradnja
Radni Položaj	Bilo koja pozicija
Minimalna Preklopna Moć	150 mVA pri 10 mA 150 mVA, 1 V
Vreme Smirivanja Kontakta	<= 10 ms
Maksimalni Pad Napona	<100 V tokom 3 A na 24 V
Prosečan Otpor	30 mΩ pri 20 °C
Prosečna Potrošnja U W	1,6 W pri 20 °C
Ograničenje Napona Upravljačkog Kola	0.8...1.1 Uc u skladu sa IEC 60255
Prag Propada Napona	0.1...0.3 Uc
Vremenska Konstanta	12 milisekundi za otvoren kontakt(e) 15 milisekundi za zatvoren kontakt(e)
Mehanička Trajnost	20000000 ciklusa
Maksimalni Radni Ciklus	6 ciklusa/min
Vreme Uključenja/Isključenja	1...4 ms za uključivanje/isključivanje 1.2...4 ms za isključenje/uključenje 10...20 ms između uključjenja kalema i zatvaranja NO kontakta pri 20 °C 2...7 ms između isključenja kalema i zatvaranja NC kontakta pri 20 °C

Cad Ukupna Širina 33 mm
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Cad Ukupna Visina	43 mm
Cad Ukupna Dubina	54 mm
Opis Priključaka Iso N°1	(31-32-34)OC (21-22-24)OC (11-12-14)OC (A1-A2)CO (41-42-44)OC
Masa Proizvoda	0,09 kg
Kompatibilnost	RHN

Okruženje

Standardi	VDE 0435 IEC 60255 NF C 45-250 BS 4794
Sertifikacija Proizvoda	ASE USSR EDF BV UR CSA
Tretman Zaštite	TC
Dielektrična Snaga	2500 V
Temperatura Okoline Za Rad	-5...40 °C u skladu sa IEC 60255
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C
Otpornost Na Vibracije	6 gn (f= 10...55 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 6 gn (f= 10...55 Hz) u skladu sa NF C 20-616
Otpornost Na Udare	50 gn za 11 milisekundi u skladu sa NF C 20-608

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	5 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	92 g

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost

Performanse dobrobiti

✓ Bez Toksičnih Teških Metala

✓ Bez Žive

✓ Informacije O Rohs Izuzecima [Da](#)

Eu Rohs Direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
[EU RoHS deklaracija](#)

Rohs Regulativa Za Kinu [RoHS deklaracija za Kinu](#)

Izjava O Zaštiti Okoliša [Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Weee Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Profil Cirkularnosti [Informacije o kraju radnog veka](#)