

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Modbus/ASCII serijska veza - PCI komunikacioni modul - RS485

TM5PCRS4

Cena* bez PDV-a: 36.459,25 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Modicon TM5
Tip Proizvoda Ili Komponente	ASCII serijska veza - komunikacioni modul
Fizički Interfejs	RS485

Dopunske informacije

Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Modicon M258 Modicon LMC058
Kompatibilnost Proizvoda	Servo kontroler Logički kontroler
Integrisani Načini Povezivanja	1 izolovana serijska veza, ženski SUB-D 9 Modbus ASCII (RS485), 115.2 kbit/s maksimalno
Maksimalna Snaga Disipacije U W	0,4 W
Označavanje	CE
Masa Proizvoda	0,05 kg

Okruženje

Standardi	CSA C22.2 No 213 IEC 61131-2 UL 508 CSA C22.2 No 142
Sertifikacija Proizvoda	GOST-R CSA cULus C-Tick
Temperatura Okoline Za Rad	0...55 °C bez smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju) 0...60 °C sa faktorom smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju) 0...50 °C (vertikalne instalacije)
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-25...70 °C
Relativna Vlažnost	5...95 % bez kondenzacije
Ip Stepen Zaštite	IP20 u skladu sa IEC 61131-2
Stepen Zaprljanosti	2 u skladu sa IEC 60664
Nadmorska Visina Za Rad	EcoStruxure EV Charging Expert
Nadmorska Visina Skladištenja	0...3000 m
Otpornost Na Vibracije	1 gn pri 8,4...150 Hz na DIN šina 3.5 mm pri 5...8,4 Hz na DIN šina
Otpornost Na Udare	15 gn za 11 milisekundi

Otpornost Na Elektrostatičko Pražnjenje
4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Otpornost Na Elektromagnetna Polja	1 V/m 2...2.7 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3 10 V/m 80 MHz...2 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost Na Brze Prelaze	1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (I/O) 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (oklopljen kabl) 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (napojni vod)
Podnosivi Naponski Udar	0,5 kV diferencijalni mod u skladu sa IEC 61000-4-5 1 kV asimetrični napon u skladu sa IEC 61000-4-5
Elektromagnetna Kompatibilnost	EN/IEC 61000-4-6
Smetnje Emisije Vezane Sa Vodovima I Zračenjem	CISPR 11

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,100 cm
Package 1 Width	6,100 cm
Package 1 Length	10,600 cm
Package 1 Weight	66,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	50
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,630 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Bez Toksičnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Bez Pvc


Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka

Mounting and Clearance

TM5 System

Spacing Requirements



Mounting on a DIN Rail

