

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



glava izbornog prekidača 2
pozicije 2NO bez povratka - ključ
3131A

XB5AG220S38

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony XB5
Tip Proizvoda Ili Komponente	Izborni prekidač
Kratko Ime Uređaja	XB5
Materijal Podnožja	Tamno siva plastika
Tip Glave	Standardni
Prečnik Za Montiranje	22,5 mm
Prodaja Po Nedeljivim Količinama	1
Oblik Glave Signalne Jedinice	Okrugla
Tip Glave Uređaja	bez povratka
Profil Glave Uređaja	ključ taster
Informacija O Poziciji Glave	2 pozicije 90°
Tip Brave	Key 3131A
Tip Kontakata I Sastav	2 NO
Operacija Kontakata	Sporo isključenje
Povezivanje - Priključci	Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1 Vijčani priključni blokovi, >= 1 x 0.22 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1

Dopunske informacije

Visina	42 mm
Širina	30 mm
Dubina	96 mm
Opis Priključaka Iso N°1	(13-14)NO
Masa Proizvoda	0,831 kg
Otpornost Na Uređaj Za Pranje Pod Pritiskom	7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Pozicija Vađenja Ključa	Sa leve strane
Upotreba Kontakata	Standardni kontakti
Pozitivno Otvaranje	Bez
Vrednost Momenta	0,14 N.m NO menja električno stanje
Mehanička Trajnost	1000000 ciklusa
Moment Pritezanja	0,8...1,2 N.m u skladu sa IEC 60947-1

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Oblik Glave Zavrtnja	Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač Sa prerezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač Sa prerezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
Materijal Kontakata	Legura srebra (Ag/Ni)
Zaštita Od Kratkog Spoja	10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
[Ith] Dozvoljena Termička Struja U Vazduhu	10 A u skladu sa IEC 60947-5-1
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulсни Napon	6 kV u skladu sa IEC 60947-1
[Ie] Nazivna Radna Struja	3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1 6 A pri 120 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1 0,1 A pri 600 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1 0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1 0,55 A pri 125 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1 1,2 A pri 600 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
Električna Trajnost	1000000 ciklusa, AC-15, 2 A pri 230 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 1000000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 120 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 1000000 ciklusa, AC-15, 4 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 1000000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 1000000 ciklusa, DC-13, 0,5 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Električna Pouzdanost Iec 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-6)$ pri 5 V, 1 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ pri 17 V, 5 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4
Prezentacija Uređaja	Kompletan proizvod

Okruženje

Tretman Zaštite	TH
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-40...70 °C
Klasa Zaštite Protiv Električnog Udara	Klasa II u skladu sa IEC 60536
Ip Stepen Zaštite	IP69 IP69K IP66 u skladu sa IEC 60529 IP67
Nema Stepen Zaštite	NEMA 13 NEMA 4X
Ik Stepen Zaštite	IK04 conforming to IEC 50102
Standardi	IEC 60947-5-4 UL 508 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Sertifikacija Proizvoda	UL BV CSA LROS (Lloyds register of shipping) DNV GL
Otpornost Na Vibracije	5 gn ($f=2\ldots500$ Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6

Otpornost Na Udare	30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
--------------------	--

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,8 cm
Package 1 Width	3,4 cm
Package 1 Length	5,4 cm
Package 1 Weight	90,0 g

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

 Bez Žive	
 Informacije O Rohs Izuzecima	Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Rohs Regulatora Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka