


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



kontaktni blok za glavu Ø22 1NC
zakasnelo isključenje Faston
konektor

ZBE2023

! Obustavljeno: 23. 1. 2021.

! Nije u prodaji

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony XB4 Harmony XB5
Tip Proizvoda Ili Komponente	Kontaktni blok
Kratko Ime Uređaja	ZBE
Prodaja Po Nedeljivim Količinama	5
Ip Stepen Zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Operacija Kontakata	Kasno isključenje
Tip Kontaktnog Bloka	Jednostruke
Upotreba Kontakata	Kontakti bez preklapanja
Povezivanje - Priključci	Faston konektor 1 x 6.35 mm Faston konektor 2 x 2.8 mm

Dopunske informacije

Masa Proizvoda	0,02 kg
Tip I Sastav Kontakta	1 NC
Pozitivno Otvaranje	Sa u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak K
Put U Radu	1,5 mm (NC menja električno stanje) 4,3 mm (ukupni put)
Sila U Radu	2 N NC menja električno stanje
Mehanička Trajnost	10000000 ciklusa
Materijal Kontakata	Legura srebra (Ag/Ni)
[UI] Nazivni Napon Izolacije	250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN 60947-1
Blok Za Montiranje	Prednja ugradnja

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Kod	C1 (količina <= 9) C2 (količina <= 7) C3 (količina <= 6) C4 (količina <= 4) C5 (količina <= 5) C6 (količina <= 3) C7 (količina <= 4) C8 (količina <= 2) C9 (količina <= 3) C12 (količina <= 6) M1 (količina <= 6) M2 (količina <= 4) M3 (količina <= 4) M5 (količina <= 2) M6 (količina <= 2) M7 (količina <= 6) M8 (količina <= 4) M9 (količina <= 2) SF1 (količina <= 3) SF2 (količina <= 2) MF1 (količina <= 2) MF2 (količina <= 2) C10 (količina <= 2) M4 (količina <= 2) C13 (količina <= 1)
-----	---

Okruženje

Tretman Zaštite	TH
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C
Temperatura Okoline Za Rad Uredaja	-40...70 °C
Standardi	JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Sertifikacija Proizvoda	BV CSA UL LROS (Lloyds register of shipping) DNV GL
Otpornost Na Vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost Na Udare	30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

✓	Reach Bez Svhc	
✓	Bez Toksičnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzecima	Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka