

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



kontaktni blok za glavu Ø22 1NC
pinovi za štampanu ploču

ZBE702

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony XB4 Harmony XB5
Tip Proizvoda Ili Komponente	Kontaktni blok
Kratko Ime Uređaja	ZBE
Prodaja Po Nedeljivim Količinama	10
Ip Stepen Zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Operacija Kontakata	Sporo isključenje
Tip Kontaktnog Bloka	Jednostruke
Upotreba Kontakata	Standardni kontakti
Povezivanje - Priključci	Pinovi za štampanu ploču

Dopunske informacije

Masa Proizvoda	0,011 kg
Tip I Sastav Kontakta	1 NC
pozitivno Otvaranje	Sa u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak K
Put U Radu	1,5 mm (NC menja električno stanje) 4,3 mm (ukupni put)
Sila U Radu	2 N NC menja električno stanje
Mehanička Trajnost	5000000 ciklusa
Materijal Kontakata	Legura srebra (Ag/Ni)
Zaštita Od Kratkog Spoja	4 A rastavni uložak tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
[Ith] Dozvoljena Termička Struja U Vazduhu	6 A u skladu sa IEC 60947-5-1
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	250 V (stepen zaprjanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	4 kV u skladu sa IEC 60947-1
[Ie] Nazivna Radna Struja	3 A pri 120 V, AC-15, B300 u skladu sa IEC 60947-5-1 1,5 A pri 240 V, AC-15, B300 u skladu sa IEC 60947-5-1 0,1 A pri 250 V, DC-13, R300 u skladu sa IEC 60947-5-1 0,22 A pri 125 V, DC-13, R300 u skladu sa IEC 60947-5-1

Okruženje

Tretman Zaštite	TH
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...70 °C

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Standardi	IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 UL 508 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 JIS C8201-1
Sertifikacija Proizvoda	CSA UL GL DNV LROS (Lloyds register of shipping) BV
Otpornost Na Vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost Na Udare	30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0,7 cm
Package 1 Width	2,0 cm
Package 1 Length	3,0 cm
Package 1 Weight	2,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	6,6 cm
Package 2 Width	2,3 cm
Package 2 Length	3,4 cm
Package 2 Weight	24,0 g
Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	400
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	1,135 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

✓	Reach Bez Svhc	
✓	Bez Toksičnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzecima	Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka