

Fișă tehnică produs

Specificatii



Comutator selector complet
iluminat verde Ø22 ramanere in 2
pozitii 1NO+1NC 24V

XB4BK123B5

Principal

Gama De Produse	Harmony XB4
Tip Produs Sau Componenta	Illuminated selector switch
Nume Scurt Al Dispozitivului	XB4
Material Rama	Metal cromat
Material Inel De Fixare	Zamak
Tip Cap	Standard
Diametrul De Montaj	22,5 mm
Cantitate Indivizibila De Vanzare	1
Forma A Capului Unitatii De Semnalizare	Rotund
Tip De Operator	fără revenire
Profil Utilizator	Verde mâner standard
Informatii De Pozitie Operator	2 pozitii 90°
Tip Si Compozitie Contacte	1 NO + 1 NC
Operare Contacte	Decuplare lenta
Conexiuni - Borne	Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1 Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
Sursa De Lumina	Universal LED
Baza Bec	LED integral
[Us] Tensiune De Alimentare Nominala	24 V c.a./c.c. la 50/60 Hz

Suplimentar

Inaltime	47 mm
Latime	30 mm
Adancime	68 mm
Descriere Borne Iso Nr. 1	(13-14)NO (21-22)NC
Greutate Neta	0,111 kg
Rezistenta La Spalare Cu Presiune Inalta	7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
Utilizare Contacte	Contacte standard
Deschidere Pozitiva	Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
Cuplul De Functionare	0,14 N.m modificarea stării electrice NO

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Durabilitate Mecanica	1000000 cic
Cuplu De Strangere	0,8...1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Forma A Capului Surubului	Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
Material Contacte	Aliaj de argint (Ag/Ni)
Protectie La Scurtcircuit	10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] Curent Termic Conventional In Aer Liber	10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] Tensiune De Tinere La Impuls	6 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] Curent Nominal De Utilizare	3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Durabilitate Electrica	1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN 60947-5-1 anexa C
Securitatea Electrica Iec 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-6)$ la 5 V si 1 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ la 17 V si 5 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
Tip Semnalizare	Stabil
Limitele Tensiunii De Alimentare	19,2...30 V c.c. 21,6...26,4 V c.a.
Consum De Curent	18 mA
Durata De Utilizare	100000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
Incercare La Supratensiuni Tranzitorii	1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
Prezentare Dispozitiv	Produs complet

Mediu

Tratament Protector	TH
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...70 °C
Temperatura Ambientala De Functionare	-40...70 °C
Clasa De Protectie La Electrocutare	Clasa I conformitate cu IEC 60536
Grad De Protectie Ip	IP66 conformitate cu SR EN 60529 IP67 IP69 IP69K
Grad De Protectie Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Grad De Protectie Ik	IK04 conforming to IEC 50102

Standarde	SR EN 60947-5-4 IEC 60947-1 UL 60947-1 SR EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 15 IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Certificari Produs	DNV LROS (Lloyds register of shipping) GL BV CSA UL
Rezistenta La Vibratii	5 gn (f= 2...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta La Socuri	30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta La Tranzienti Rapizi	2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
Rezistenta La Campuri Electromagnetice	10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistenta La Descarcari Electrostatice	6 kV pe contact (pe părțile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2 8 kV în aer liber (în părțile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
Emisie Electromagnetica	Clasa B conformitate cu IEC 55011

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	8,700 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	5,200 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	3,300 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	109,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	100
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	30,000 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	30,000 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	40,000 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	11,487 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	P06
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	800
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	75,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	60,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	80,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	103,004 kg

Garanție contractuală

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

 Fara Mercur


 Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Dimensions Drawings



Dimensions



e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
	
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm^{+0.4}₀ / 0.88 in.^{+0.016}₀) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	