

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cap Rotund pentru Buton Opreire de Urgenta, Ø 16, Rasucire pentru Elib., Rosu

ZB6AS834

Principal

Gama De Produse	Harmony XB6
Tip Produs Sau Componenta	Cap pentru buton de oprire de urgenta
Nume Scurt Al Dispozitivului	ZB6
Material Rama	Plastic
Diametrul De Montaj	16 mm
Cantitate Indivizibila De Vanzare	1
Forma A Capului Unitatii De Semnalizare	Rotund
Tip De Operator	acțiune declanșator și reținere mecanică
Resetare	Rotire pentru eliberare
Profil Utilizator	Rosu ciupercă Ø 30 mm, nemarcat

Suplimentar

Cad Latime Globala	30 mm
Cad Inaltime Globala	30 mm
Cad Adancime Globala	50 mm
Greutate Neta	0,035 kg
Durabilitate Mecanica	100000 cic

Mediu

Tratament Protector	TC
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...70 °C
Temperatura Ambientala De Functionare	-25...70 °C
Clasa De Protectie La Electrocutare	Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad De Protectie Ip	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad De Protectie Nema	NEMA 13 conformitate cu UL 50 NEMA 4 conformitate cu UL 50 NEMA 4X conformitate cu UL 50 NEMA 13 conformitate cu CSA C22.2 No 94 NEMA 4 conformitate cu CSA C22.2 No 94 NEMA 4X conformitate cu CSA C22.2 No 94

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Standarde	JIS C 852 CSA C22.2 No 15 EN/IEC 60947-1 SR EN 60947-5-1 EN/ISO 13850 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60204-1 JIS C8201-5-1 UL 60947-1 JIS C8201-1
Certificari Produs	CCC CSA GOST UL
Rezistenta La Vibratii	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta La Socuri	30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	6,200 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	5,600 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	4,500 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	29,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	S02
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	75
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	15,000 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	30,000 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	40,000 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	2,500 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



RoHS/REACH

Echipament sustenabil

- ✓

Conform Reach Fara Svhc
- ✓

Fara Metale Grele Toxice
- ✓

Fara Mercur
- ✓

Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)


Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China

Dimensions Drawings

Head for Mushroom Head Pushbutton, Trigger Action


Dimensions



Mounting and Clearance


Panel Cut-out

For Square or Circular Head




Pushbuttons, Switches and Pilot Lights for Printed Circuit Board Connection

Front Panel Cut-out (Viewed from Installer's Side)



Printed Circuit Board Drillings (Viewed from Electrical Block Side)




- A 24 mm/0.94 in. minimum for rectangular heads, 18 mm/0.71 in. minimum for square or circular heads
- B 18 mm/0.71 in. minimum
- (1) 6 x $\varnothing 1.1$ mm / 6 x $\varnothing 0.04$ in. holes.
- (2) 1 x $\varnothing 2.6^{0}_{-0,2}$ mm / 1 x $\varnothing 0.10^{0}_{-0,008}$ in. hole for locating pin, only when using socket adaptor ZB6Y010.
- (3) 1 x $\varnothing 3.2^{0}_{-0,2}$ mm / 1 x $\varnothing 0.13^{0}_{-0,008}$ in. hole for fixing of printed circuit board onto the front panel using body bracket ZB6Y011. This hole must be drilled on the left-hand side, when heads are positioned at the normal angle. Fit a body bracket ZB6Y011 every 72 mm/2.83 in. maximum for cut-outs on 24 mm/0.94 in. centres (rectangular heads) and 54 mm/2.13 in. maximum for cut-outs on 18 mm/0.71 in. centres (square or circular heads).

General tolerances of the panel and printed circuit board: T1, T2: T1 + T2 = 0.3 mm/0.01 in. maximum.
Installation precautions:

Thickness of printed circuit board: 1.6 mm/0.06 in. minimum.


Mounting with Body Bracket

With socket adaptor ZB6Y010



- (1) Head
- (2) Nut
- (3) Body
- (4) Body bracket
- (5) Contact block
- (6) Socket adaptor
- (7) Panel
- (8) Printed circuit

Direct mounting without socket adaptor ZB6Y010



- (1) Head
- (2) Nut
- (3) Body
- (4) Body bracket
- (5) Contact block
- (6) Panel
- (7) Printed circuit

