

Технические характеристики продукта

Характеристики

25487

Автоматический выключатель C60L 2п 20А К



#####

Основные характеристики

Серия продукта	C60
Диапазон	Multi 9
Наименование изделия	C60
Тип устройства или его аксессуаров	Миниатюрный автоматический выключатель
Краткое название устройства	C60L
Область применения	Распределение
Описание полюсов	2P
Число защищенных полюсов	2
[In] номинальный ток	20 А в 40 °С
Тип сети	Переменный ток Постоянный ток
Технология блока контроля и управления	Термомагнитный
Код кривой	К
Отключающая способность	20 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 230...240 V переменный ток 50/60 Гц 25 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 400...415 V переменный ток 50/60 Гц 30 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 125 V постоянный ток 2P 50 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 125 V постоянный ток 3P 60 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 250 V постоянный ток 4P
Соответствие требованиям по изоляции	Да в соответствии с IEC 60947-2

Дополнительные характеристики

Частота сети	50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	<= 250 V постоянный ток 230...240 V переменный ток 50/60 Гц 400...415 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц
Предел электромагнитного отключения	10...14 x In
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность	10 кА в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 25 кА в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 230...240 V переменный ток 50/60 Гц 12.5 кА в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 400...415 V переменный ток 50/60 Гц
Класс ограничения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-2
Индикатор положения контакта	Да

Способ управления	Тумблер
Локальная индикация	Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Нет
Шаг 9 мм	4
Высота	81 мм
Ширина	36 мм
Глубина	73 мм
Масса продукта	0,24 кг
Механическая износостойкость	20000 циклы
Присоединения	Клеммы туннельного типа гибкий провод (-а) 16 мм ² макс Клеммы туннельного типа жесткий провод (-а) 25 мм ² макс
Момент затяжки	2 Н-м нижняя сторона 2 Н-м верхняя сторона силовая цепь
Защита от замыканий на землю	Отдельный блок
Совместимость изделий	Комплектующие C60 Вспомогательный C60

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60898 EN/IEC 60947-2
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с IEC 60068-1
Относительная влажность	95 % 55 °C
Рабочая высота	2000 м
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------

25487 ##### ##:



A9F95220

iC60L K 20A 2P

##-## 1

| #####: 01 ##### 2011