

Fișă tehnică produs

Specificatii



Bloc de Contacte Simplu pentru Cap Ø22 de Borna cu Clema cu surub 1Nc

ZBE102

Principal

Gama De Produse	Harmony XB4 Harmony XB5
Tip Produs Sau Componenta	Bloc de contacte
Nume Scurt Al Dispozitivului	ZBE
Cantitate Indivizibila De Vanzare	5
Grad De Protectie Ip	IP20 conformitate cu SR EN 60529
Operare Contacte	Decuplare lenta
Tip Bloc De Contacte	Monofilar
Utilizare Contacte	Contacte standard
Conexiuni - Borne	Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu EN 60947-1 Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu EN 60947-1

Suplimentar

Greutate Neta	0,011 kg
Tip Si Compozitie Contacte	1 NC
Deschidere Pozitiva	Cu conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa K
Cursa De Operare	1,5 mm (schimbare stare electrică NC) 4,3 mm (cursă totală)
Forta De Actionare	2 N schimbare stare electrică NC
Durabilitate Mecanica	10000000 cic
Cuplu De Strangere	0,8...1,2 N.m conformitate cu EN 60947-1
Forma A Capului Surubului	Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
Material Contacte	Aliaj de argint (Ag/Ni)
Protectie La Scurtcircuit	10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] Curent Termic Conventional In Aer Liber	10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	600 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN 60947-1
[Uimp] Tensiune De Tinere La Impuls	6 kV conformitate cu EN 60947-1
[Ie] Curent Nominal De Utilizare	3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Durabilitate Electrica	1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
------------------------	--

Montarea Cutiei De Borne	Montajin fata
--------------------------	---------------

Cod Compozitie Electrica	C1(cantitatea <=9) C2(cantitatea <=7) C3(cantitatea <=6) C4(cantitatea <=4) C5(cantitatea <=5) C6(cantitatea <=3) C7(cantitatea <=4) C8(cantitatea <=2) C9(cantitatea <=3) C12(cantitatea <=6) M1(cantitatea <=6) M2(cantitatea <=4) M3(cantitatea <=4) M5(cantitatea <=2) M6(cantitatea <=2) M7(cantitatea <=6) M8(cantitatea <=4) M9(cantitatea <=2) SF1(cantitatea <=3) SF2(cantitatea <=2) MF1(cantitatea <=2) MF2(cantitatea <=2) C10(cantitatea <=2) M4(cantitatea <=2) C13(cantitatea <=1)
--------------------------	---

Prezentare Dispozitiv	Element de baza
-----------------------	-----------------

Mediu

Tratament Protector	TH
---------------------	----

Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...70 °C
---	-------------

Temperatura Ambientala De Functionare	-40...70 °C
---------------------------------------	-------------

Standarde	SR EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 15 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
-----------	--

Certificari Produs	CSA GOST BV DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) CCC UL
--------------------	---

Rezistentă La Vibratii	5 gn (f= 2...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
------------------------	--

Rezistentă La Socuri	30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
----------------------	--

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
---	-----

Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	5,500 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	3,400 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	5,400 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	9,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	5
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	5,600 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	4,300 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	5,400 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	52,000 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	800
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	8,757 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

- ✓

Conform Reach Fara Svhc
- ✓

Fara Metale Grele Toxice
- ✓

Fara Mercur
- ✓

Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)


Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Dimensions Drawings

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar



with ZB4BZ009 Fixing Collar

