

Fișă tehnică produs

Specificatii



Bloc Contacte Revenire Cu Arc - 1 No - Montare In Caseta Spate

ZENL1111

Principal

Gama De Produse	Harmony XAL Harmony XAPS
Tip Produs Sau Componenta	Bloc de contacte
Nume Scurt Al Dispozitivului	ZENL
Destinatie Produs	Pentru unitati de comanda si semnalizare XB5 Ø 22 mm Pentru post de control XAPS
Montarea Cutiei De Borne	Montaj spate
Cantitate Indivizibila De Vanzare	5
Tip Si Compozitie Contacte	1 NO

Suplimentar

Stil De Asamblare	Pentru ansamblu client
Greutate Neta	0,015 kg
Operare Contacte	Decuplare lenta
Deschidere Pozitiva	Fara
Cursa De Operare	2,6 mm (modificarea stării electrice NO) 4,3 mm (cursă totală)
Forta De Actionare	2,3 N modificarea stării electrice NO
Cuplul De Functionare	0,05 N.m modificarea stării electrice NO
Durabilitate Mecanica	10000000 cic
Conexiuni - Borne	Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1 Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
Cuplu De Strangere	0,8...1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Forma A Capului Surubului	Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
Material Contacte	Aliaj de argint (Ag/Ni)
Rezistenta Maxima De-A Lungul Terminalelor	25 MΩ
Protectie La Scurtcircuit	10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] Curent Termic Conventional In Aer Liber	10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] Tensiune De Tinere La Impuls	6 kV conformitate cu IEC 60947-1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

[Ie] Curent Nominal De Utilizare	3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Durabilitate Electrica	1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
Securitatea Electrica Iec 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-6)$ la 5 V si 1 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ la 17 V si 5 mA conformitate cu SR EN 60947-5-4
Informatii Suplimentare	Montare pe placă inclusă în cutie
Cod Compozitie Electrica	SR1(cantitatea <=3) SR2(cantitatea <=2) MR1(cantitatea <=2)

Mediu

Tratament Protector	TH
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...70 °C
Temperatura Ambientala De Functionare	-40...70 °C
Grad De Protectie Ip	IP20 conformitate cu SR EN 60529
Standarde	SR EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 15 IEC 60947-1 UL 60947-1 IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 SR EN 60947-5-4 JIS C8201-1
Rezistentă La Vibratii	5 gn (f= 12...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistentă La Socuri	30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	1,000 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	3,000 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	3,500 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	9,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	5
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	4,500 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	5,500 cm

Lungime A Doua Forma De Impachetare	6,000 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	53,000 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	800
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	8,813 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

✓

Conform Reach Fara Svhc

✓

Fara Metale Grele Toxice

✓

Fara Mercur

✓

Informatii Privind Scutirea De La Rohs

Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga în pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata