

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



prekidač Masterpact NW10N1 - 1000 A - 4P - fiksni - bez zaštitne jedinice

48021

Cena* bez PDV-a: 441.107,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	MasterPacT
Ime Proizvoda	Masterpact NW
Ime Prekidača	Masterpact NW10N1
Tip Proizvoda Ili Komponente	Prekidač
Primena Uređaja	Power distribution protection
Broj Polova	4P
Pozicija Nultog Provodnika	Levo
Control Unit	Bez kontrolna jedinica
[In] Nazivna Struja	1000 A pri 40 °C
Performance Type	N1 42 kA 440 V AC
[Ue] Nazivni Napon	690 V AC 50/60 Hz
Pogodno Za Izolaciju	Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Selectivity Category	Kategorija B
Tip Upravljanja	Taster
Način Montiranja	Fiksno

Dopunske informacije

[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	42 kA pri 220/415 V AC 50/60 Hz 42 kA pri 440 V AC 50/60 Hz 42 kA pri 525 V AC 50/60 Hz 42 kA pri 690 V AC 50/60 Hz
[Ics] Servisna Prekidna Moć	42 kA pri 220/415 V AC 50/60 Hz 42 kA pri 440 V AC 50/60 Hz 42 kA pri 525 V AC 50/60 Hz 42 kA pri 690 V AC 50/60 Hz
[Icw] Kratkotrajna Podnosiva Struja Kratkog Spoja	42 kA 1 s 22 kA 3 s
[Icm] Nazivna Kratkospojna Moć Uključenja	143 kA 220/415 V AC pri 50/60 Hz 143 kA 440 V AC pri 50/60 Hz 143 kA 525 V AC pri 50/60 Hz 143 kA 690 V AC pri 50/60 Hz
Sensor Rating	400 A 1000 A
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	12 kV
Snaga Disipacije U W	100 W

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Maksimalno Vreme Prekidanja	25 milisekundi
Maksimalno Odzivno Vreme Zatvaranja	70 milisekundi
Nosači Za Montažu	Zadnja ploča Šine
Gornji Priključak	Prednja Rear
Donji Priključak	Prednji Zadnji
Povezivanje	115 mm
Mehanička Trajnost	12500 ciklusa bez održavanja 25000 ciklusa sa održavanjem
Električna Trajnost	10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-2 10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-2
Visina	352 mm
Širina	537 mm
Dubina	297 mm
Masa Proizvoda	65 kg
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2
Sertifikacija Proizvoda	CE CCC EAC

Okruženje

Ip Stepen Zaštite	IP30 u skladu sa IEC 60529
Stepen Zaprljanosti	4 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...70 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...85 °C
Nadmorska Visina Za Rad Uređaja	EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika 2000 m...5000 m sa promenom karakteristika

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	30,5 cm
Package 1 Width	29,5 cm
Package 1 Length	49,5 cm
Package 1 Weight	47,252 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

✓ Bez Žive	
✓ Informacije O Rohs Izuzecima	Da
✓ Bez Pvc	

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka