

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



iCT 63A 4NO 220..240V 50Hz MO kontakt

A9C21864

Cena* bez PDV-a: 12.684,00 RSD

Osnovne informacije

Range Of Product	Acti9
Ime Proizvoda	Acti9 iCT
Tip Proizvoda Ili Komponente	Kontaktor
Kratko Ime Uređaja	iCT
Primena Uređaja	Motor - grejanje -hlađenje
Poles	4P
[Ie] Nazivna Struja	63 A AC-7A 20 A AC-7B
Raspored Kontakata	4 NO
Tip Mreže	AC
Tip Upravljanja	Daljinsko i ručno upravljanje
Napon Upravljačkog Kola	220...240 V AC 50 Hz

Dopunske informacije

Mrežna Frekvencija	50 Hz
[Ue] Nazivni Napon	400 V AC 50 Hz
Maksimalna Snaga	2,1 W pri 400 V AC
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	4 kV
Tip Kontrolnog Signala	Držanje
Frekvencija Preklapanja	100 prekidačkih operacija/dan
Lokalna Signalizacija	Indikator akcije
Snaga Držanja Va	6,5 VA
Udarna Snaga U Va	53 VA
Način Montiranja	Sistemom na klik
Nosači Za Montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 Mm Redovi	6
Visina	85 mm
Širina	54 mm
Dubina	60 mm
Boja	Bela

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Mehanička Trajnost	1000000 ciklusa
Električna Trajnost	100000 ciklusa IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A 30000 ciklusa IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B 30000 ciklusa IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Povezivanje - Priključci	Upravljačko kolo: tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5 mm² kruti Upravljačko kolo: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1,5...2,5 mm² kruti Kolo napajanja: tunelski priključci1 kabl(ovi) 6...16 mm² fleksibilni Kolo napajanja: tunelski priključci1 kabl(ovi) 6...25 mm² kruti Upravljačko kolo: tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5...2,5 mm² fleksibilni
Moment Pritezanja	Upravljačko kolo: 0,8 N.m Kolo napajanja: 3,5 N.m
Kompatibilnost Proizvoda	IACTc IATEt IACTs IACTp
Kompatibilnost	ICT
Segment Tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

Okruženje

Standardi	IEC/EN 61095
Nivo Buke	30 dB
Disipacija Toplote	2,1 W pri 50/60 Hz
Ip Stepen Zaštite	IP20
Stepen Zaprljanosti	2
Tropikalizacija	2 u skladu sa EN 60947-4-1 2 u skladu sa EN 61095 2 u skladu sa IEC 1095
Relativna Vlažnost	95 % pri 55 °C
Nadmorska Visina Za Rad	2000 m
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-5...60 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	12,000 cm
Package 1 Weight	362,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	11,500 cm
Package 2 Width	12,500 cm
Package 2 Length	25,000 cm

Package 2 Weight	1,524 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	24
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,565 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

✓	Reach Bez Svhc	
✓	Bez Toksičnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzecima	Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja