

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



prekidač diferencijalne zaštite -
DPN N Vigi - 3P + N - 40A - 30mA
- klasa AC

A9D31740

! Obustavljeno: 28. 10. 2021.

! Nije u prodaji

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Acti 9
Ime Proizvoda	Acti 9 DPN Vigi
Tip Proizvoda Ili Komponente	Prekidač diferencijalne zaštite sa prekostrujnom zaštitom (RCBO)
Kratko Ime Uređaja	DPN N Vigi
Primena Uređaja	Razvod električne energije
Broj Polova	3P + N
Broj Zaštićenih Polova	3
Pozicija Nultog Provodnika	Levo
[In] Nazivna Struja	40 A
Tip Mreže	AC
Tehnologija Zaštitne Jedinice	Termomagnetna
Kod Krive	C
Osetljivost Diferencijalne Zaštite	30 mA
Kašnjenje Prorade Diferencijalne Zaštite	Trenutna
Klasa Diferencijalne Zaštite	Tip AC
Prekidna Moć	6000 A Icn pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
Pogodno Za Izolaciju	Da u skladu sa EN/IEC 60947-2

Dopunske informacije

Complementary	Izvod
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
[Ue] Nazivni Napon	380...415 V AC 50/60 Hz
Podešavanje Prorade Strujne Zaštite	5...10 x In
Tehnologija Prorade Diferencijalne Zaštite	Nezavisna
[Ics] Servisna Prekidna Moć	6000 A 100 % x Icn pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
Nazivna Moć Uključenja I Isključenja	Idm 6000 A pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
Klasa Limitacije	3 u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	4 kV

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Indikator Pozicije Kontakta	Da
Tip Upravljanja	Ručica
Lokalna Signalizacija	ON, OFF, Fault trip
Način Montiranja	Sistemom na klik
Nosači Za Montažu	DIN šina
Razvodni Blok Češljaste Sabirnice	Gornji ili donji: DA
Povezivanje	18 mm između faza 9 mm između faze i nule
9 Mm Redovi	10
Visina	91 mm
Širina	90 mm
Dubina	78,5 mm
Masa Proizvoda	498 g
Boja	Bela
Mehanička Trajnost	20000 ciklusa
Električna Trajnost	10000 ciklusa
Opis Opcija Zaključavanja	Uređaj za zaključavanje Zaptivanje
Povezivanje - Priključci	Tunelski priključak gornji ili donji0,75...16 mm² kruti Tunelski priključak gornji ili donji0,33...10 mm² fleksibilni Tunelski priključak gornji ili donji0,33...10 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina Ogoljenog Dela Žice	15 mm for gornji ili donji connection
Moment Pritezanja	2 N.m gornji ili donji
Diferencijalna Zaštita	Integrisana

Okruženje

Standardi	EN/IEC 61009-2-1
Ip Stepen Zaštite	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
Stepen Zaprljanosti	3
Kategorija Prenapona	III u skladu sa IEC 60364
Elektromagnetna Kompatibilnost	8/20 µs podnosivi strujni impuls, 250 A u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
Tropikalizacija	2 u skladu sa IEC 60068-1
Relativna Vlažnost	90 % pri 55 °C
Temperatura Okoline Za Rad	-5...60 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-30...70 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9 cm
Package 1 Width	11 cm
Package 1 Length	16 cm

Package 1 Weight	585 g
------------------	-------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost

RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Sa Plastičnim Delovima I Kablovima Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja