

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



iPRD8 modularni odvodnik prenapona - 4P - 350V

A9L08400

Cena* bez PDV-a: 15.867,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Acti 9
Ime Proizvoda	Acti 9 iPRD
Tip Proizvoda Ili Komponente	Izvlačivi odvodnik prenapona
Kratko Ime Uređaja	iPRD8
Primena Uređaja	Razvod električne energije
Standardi	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Sertifikacija Proizvoda	CE
Oznake Kvaliteta	KEMA-KEUR NF
Broj Polova	4P
Daljinska Signalizacija	Bez
Tip Odvodnika Prenapona	Električna distributivna mreža
Sistem Uzemljenja	TN-C-S

Dopunske informacije

Tip Klase Odvodnika Prenapona	Tip 2 + 3
Tehnologija Odvodnika Prenapona	MOV + GDT
[Ue] Nazivni Napon	230/400 V AC (+/- 10 %) pri 50/60 Hz
[In] Nominalna Struja Pražnjenja	Asimetrični režim: 2,5 kA (L/PE) Asimetrični režim: 2,5 kA (N/PE)
[Imax] Maksimalna Struja Pražnjenja	Asimetrični režim: 8 kA L/PE Asimetrični režim: 8 kA N/PE
[Uoc] Napon Otvorenog Kola	10 kV tip 3 asimetrični režim L/PE 10 kV tip 3 asimetrični režim N/PE
[Uc] Maksimalni Stalni Radni Napon	Asimetrični režim: 260 V N/PE Asimetrični režim: 350 V L/PE
Maksimalni [Up] Napon Naponske Zaštite	Asimetrični režim <1,1 kV tip 2 L/PE Asimetrični režim <1,1 kV tip 2 N/PE Asimetrični režim <1,2 kV tip 3 N/PE Asimetrični režim <1,2 kV tip 3 L/PE
[Ut] Privremeni Prenapon	337 V L/N 5 s podnošljivo 1200 V N/PE 200 ms sigurnosni režim
Tip Rastavljača	Pridruženi prekidač iC60L 10 A kriva C - Icu 25 kA Pridruženi prekidač iC60N 10 A kriva C - Icu 10 kA Pridruženi prekidač iC60H 10 A kriva C - Icu 15 kA Pridruženi osigurač gG 25 A - Icu 15 kA Pridruženi osigurač gG 80 A - Icu 50 kA

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Način Montaže	Sistemom na klik (DIN šina)
9 Mm Redovi	8
Visina	85 mm
Širina	72 mm
Dubina	69 mm
Masa Proizvoda	0,416 kg
Boja	Bela (RAL 9003)
[Ipe] Struja Curenja	0,003 mA 0,6 mA
Povezivanje - Priključci	Tunelski priključak (donji) 2,5...35 mm² Tunelski priključak (gornji) 2,5...35 mm²
Moment Pritezanja	2,5 N.m

Okruženje

Ik Stepen Zaštite	IK03 conforming to IEC 62262
Relativna Vlažnost	5...95 %
Nadmorska Visina Za Rad	2000 m
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...60 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	9,2 cm
Package 1 Weight	443 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	3
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	9,5 cm
Package 2 Length	27,5 cm
Package 2 Weight	1,392 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	27
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	13,081 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

 Reach Bez Svhc	
 Informacije O Rohs Izuzecima	Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka