

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



iEM3150 multimeter - 63 A - Modbus

A9MEM3150

Cena* bez PDV-a: 30.926,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Acti 9
Grupa Proizvoda	Acti 9 iEM3000
Kratko Ime Uređaja	iEM3150
Tip Proizvoda Ili Komponente	Uređaj za merenje električne energije

Dopunske informacije

Broj Polova	3P 3P + N 1P + N
Tip Merenja	Aktivna energija Struja Napon Aktivna snaga
Primena Uređaja	Parcijalno merenje Alokacija troškova
Klasa Tačnosti	Klasa 1 aktivna energija u skladu sa IEC 62053-21 Klasa 1 aktivna energija u skladu sa IEC 61557-12 Klasa B aktivna energija u skladu sa EN 50470-3
Vrsta Ulaza	Direktni ulaz
[In] Nazivna Struja	63 A
Nazivni Napon	100...277 V 173...480 V
Mrežna Frekvencija	50 Hz 60 Hz
Vrsta Tehnologije	Elektronska
Tip Displeja	LCD displej
Brzina Uzorkovanja	32 uzorka/ciklus
Struja Merenja	0...63 A
Maksimalna Merena Vrednost	99999999.9 kWh
Protokol Komunikacionog Porta	Modbus RTU pri 9.6, 19.2 i 38.4 kbauds parno/neparno ili bez, izolacija 4000 V
Komunikacioni Port Podržava	Vijčani priključni blok: RS485
Lokalna Signalizacija	Zelena indikatorsko svetlo: uključen uređaj Žuta treperenje LED: provera tačnosti Žuta indikatorsko svetlo: komunikacija je aktivna na Modbus portu (Modbus)
Broj Ulaza	0
Broj Izlaza	0
Način Montiranja	Sistemom na klik

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Nosači Za Montažu	DIN šina
Povezivanje - Priključci	Vijčani priključci 16 mm² kabl(ovi)
Kategorija Prenapona	III
Standardi	BS EN 61557-12:2021 IEC 61557-12:2021 EN 61557-12:2021 BS EN 61326-1 IEC 61326-1 EN 61326-1 BS EN 62052-11:2020 IEC 62052-11:2020 EN 62052-11:2020 BS EN 62053-21 IEC 62053-21 EN 62053-21 BS EN 62052-31:2015 IEC 62052-31:2015 EN 62052-31:2015 BS EN 61010-1:2010 EN 61010-1:2010 IEC 61010-1:2010 UL 61010-1:2010 BS EN 61010-2-30 IEC 61010-2-30 EN 61010-2-30 UL 61010-2-30 ANSI C12.16
Sertifikacije Proizvoda	CE u skladu sa IEC 61010-1 (u odnosu na sigurnost) CE u skladu sa EN 61557-12 (nadzor energije) CE u skladu sa EN/IEC 61326-1 (EMC) UKCA u skladu sa BS EN 61010-1 (u odnosu na sigurnost) UKCA u skladu sa BS EN 61557-12 (nadzor energije) UKCA u skladu sa BS EN 61326-1 (EMC) CULus u skladu sa UL 61010-1 (u odnosu na sigurnost) CULus u skladu sa EN 61010-1 (u odnosu na sigurnost) EAC (dodatni merač) KZ u skladu sa NMI M 6-1 KZ NMI u skladu sa NMI M 6-1

Okruženje

Ip Stepen Zaštite	IP40 prednji panel: conforming to IEC 60529 IP20 telo: conforming to IEC 60529
Stepen Zaprljanosti	2
Relativna Vlažnost	5...95 % pri 50 °C
Temperatura Okoline Za Rad	-25...70 °C - IEC
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...85 °C
Nadmorska Visina Za Rad	< 2000 m
Boja	Bela
9 Mm Redovi	10
Širina	90 mm
Visina	95 mm
Dubina	69 mm

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm

Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Package 1 Weight	437,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	30
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	13,586 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	720
Package 3 Height	80,0 cm
Package 3 Width	120,0 cm
Package 3 Length	110,0 cm
Package 3 Weight	335,064 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

 Bez Žive	
 Informacije O Rohs Izuzecima	Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka