


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Vigi iC60 - dodatak diferencijalne zaštite - 2P - 25A - 30mA - AC tip

A9V01225

Cena* bez PDV-a: 5.526,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Acti 9
Tip Proizvoda Ili Komponente	Dodatni moduli diferencijalne zaštite
Kratko Ime Uređaja	Vigi iC60
Broj Polova	2P
[In] Nazivna Struja	25 A
Osetljivost Diferencijalne Zaštite	30 mA
Kašnjenje Prorade Diferencijalne Zaštite	Trenutna
Earth Leakage Protection Type	Tip AC
Tip Mreže	AC
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
[Ue] Nazivni Napon	110...130 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-1 110...130 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
Standardi	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
9 Mm Redovi	3

Dopunske informacije

Lokacija Uređaja U Sistemu	Izvod
Tehnologija Prorade Diferencijalne Zaštite	Nezavisna
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	6 kV u skladu sa IEC 60947-2
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Acti 9 Acti 9 iC60
Kompatibilnost Proizvoda	Pojedinačni priključak
Lokalna Signalizacija	Indikator okidanja
Način Montiranja	Sistemom na klik
Nosači Za Montažu	DIN šina
Električna Veza Ka Automatskom Prekidaču	Zavrtnjima
Razvodni Blok Češljaste Sabirnice	Donji: DA
Visina	91 mm
Širina	63 mm
Dubina	73,5 mm

Masa Proizvoda 0,165 kg
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Povezivanje - Priključci	Tunelski priključak donji za 1 kabl(ovi) 1...25 mm² kruti bez kablovskog završetka Tunelski priključak donji za 1 kabl(ovi) 1...16 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka Tunelski priključak donji za 1 kabl(ovi) 1...16 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina Ogoljenog Dela Žice	14 mm for donji connection
Moment Pritezanja	2 N.m donji

Okruženje

Ip Stepen Zaštite	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
Stepen Zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60947-2
Elektromagnetna Kompatibilnost	8/20 µs podnosivi strujni impuls, 250 A u skladu sa IEC 61009-1
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-5...60 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,7 cm
Package 1 Width	7,8 cm
Package 1 Length	11,5 cm
Package 1 Weight	135,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	27
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,131 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

✓ Bez Žive	
✓ Informacije O Rohs Izuzecima	Da
✓ Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena	

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja