

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Link150 - Ethernet getvej - 2 Ethernet porta - 24 V DC i PoE

EGX150

⚠ Obustavljeno: 23. 6. 2023.

⚠ Servisni period do: 30. 6. 2025.

⚠ To be discontinued

Cena* bez PDV-a: 79.210,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Enerlin'X
Ime Proizvoda	Link
Tip Proizvoda Ili Komponente	Gateway
Kratko Ime Uređaja	Link150
Primena Uređaja	Gateway
External Supply	Spoljašnje napajanje: 19.2...26.4 V DC, <500 mA
Poe	Napajanje uređaja putem Ethernet kabla PoE u skladu sa IEEE 802.3af
Broj Portova	2
Komunikacioni Gateway	Ethernet/fieldbus

Dopunske informacije

Potrošnja Struje	130 mA pri 24 V DC putem spoljašnjeg napajanja (20 °C) 65 mA pri 48 V DC putem PoE (20 °C)
Maksimalna Potrošnja U W	15 W putem PoE
Tip Komunikacije	Ethernet, Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain parno/neparno ili bez parnost, na 10/100 Mbit/s Ethernet, PoE 15W (napajanje preko Ethernet-a) parno/neparno ili bez parnost, na 10/100 Mbit/s Ethernet, FTP parno/neparno ili bez parnost, na 10/100 Mbit/s Ethernet, HTTP parno/neparno ili bez parnost, na 10/100 Mbit/s Ethernet, SNMP parno/neparno ili bez parnost, na 10/100 Mbit/s Ethernet, Modbus TCP/IP parno/neparno ili bez parnost, na 10/100 Mbit/s RS232, Modbus RTU, JBUS, PowerLogic (SY/MAX) parno/neparno ili bez parnost, na 2400, 4800, 9600, 19200 ili 38400 bauds RS232, Modbus ASCII parno/neparno ili bez parnost, na 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56000 ili 57600 bauds RS232, Modbus slave parno/neparno ili bez parnost, na 2400, 4800, 9600, 19200 ili 38400 bauds RS485, Modbus RTU, JBUS, PowerLogic (SY/MAX) parno/neparno ili bez parnost, na 2400, 4800, 9600, 19200 ili 38400 bauds RS485, Modbus ASCII parno/neparno ili bez parnost, na 2400, 4800, 9600, 19200 ili 38400 bauds RS485, Modbus slave parno/neparno ili bez parnost, na 2400, 4800, 9600, 19200 ili 38400 bauds
Parnost	Parno/neparno ili bez
Protokol Komunikacionog Porta	Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain, izolacija 6 kV Modbus TCP/IP, izolacija 6 kV Modbus RTU, JBUS, PowerLogic (SY/MAX), master - 2 ili 4 žice, izolacija 2,5 kV Modbus ASCII, master - 2 ili 4 žice, izolacija 2,5 kV Modbus RTU i ASCII, slave - 2 ili 4 žice, izolacija 2,5 kV
Komunikacioni Port Podržava	RJ45: Ethernet RJ45: RS232 RJ45: RS485

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Broj Ulaza	0
Broj Izlaza	0
Povezivanje - Priključci	Napajanja: vijčani priključni blok (gornji) 0,2...1,5 mm² kabl(ovi) kruti Napajanja: vijčani priključni blok (gornji) 0,2...1,5 mm² kabl(ovi) fleksibilni sa kablovskim završetkom Napajanja: vijčani priključni blok (gornji) 0,2...1,5 mm² kabl(ovi) fleksibilni bez kablovskog završetka
Moment Pritezanja	Napajanja: 0,3 N.m ravan odvijač 3 mm
Dužina Ogoljenog Dela Žice	Napajanja: 7 mm for gornji priključak connection
Način Montiranja	Sistemom na klik
Nosači Za Montažu	35 mm DIN šina
Sertifikacija Proizvoda	cULus FCC klasa A CE RCM UL cUL
Standardi	IEC 60950-1 UL 61010-2-201 UL 61010-1 CSA C22.2 No 60950-1 AS/NZS 60950-1 UL 60950-1 IEC 61000-6-2
Dubina	72 mm
Visina	105 mm
Širina	71 mm
Masa Proizvoda	175 g
Veb Servisi	Veb server
Lokalna Signalizacija	LED: za aktivnost na Ethernet-u (ETH1) LED: za aktivnost na Ethernet-u (ETH2) LED: za status modula LED: za status mrežne komunikacije (Net Status) LED: za komunikaciju (RS232) LED: za komunikaciju (RS485)
Kompatibilnost	EGX150

Okruženje

Relativna Vlažnost	5...95 % pri 55 °C bez kondenzacije
Ip Stepen Zaštite	IP40 (prednji panel (u ormanu)) IP30 (kućište) IP20 (priključni blok)
Mehanička Robusnost	Vibracije u radu: 1 Gn, 5 Hz...150 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6 Vibracije isključivanje: 1 Gn, 5 Hz...150 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6 Udara u radu: 10 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27 Udara isključivanje: 15 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27 Potresi isključivanje: 100 potresa/osovini, 15 Gn za 6 ms u skladu sa IEC 60068-2-29 Otpornost na slobodan pad: 1.2 m

Elektromagnetna Kompatibilnost	Otpornost za industrijske sredine conforming to EN 61000-6-2 Otpornost za industrijske sredine conforming to CISPR 24 Licencu conforming to FCC deo 15 klasa B Licencu conforming to EN 55022 Licencu conforming to CISPR 22 Elektrostatička pražnjenja - test level: 8 kV vazduh, 6 kV kontakt B conforming to EN 61000-4-2 Emisije vezane sa zračenjem radio polja - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz A conforming to EN 61000-4-3 Emisije vezane sa zračenjem radio polja - test level: 3 V/m, 1 MHz...3 GHz A conforming to EN 61000-4-3 Test otpornosti brzih prelaza nivo 4 conforming to EN 61000-4-4 Brzi prelazni kratki signal klasa 3 conforming to EN 61000-4-12 Udari - test level: nivo 4 B (1.2/50 µs) conforming to EN 61000-4-5 Radio smetnje emisije vezane sa vodovima - test level: 10 V conforming to EN 61000-4-6 Radio smetnje emisije vezane sa vodovima conforming to CISPR 11 Magnetno polje na frekvenciji napajanja - test level: 30 A/m klasa 5 conforming to EN 61000-4-8 Test otpornosti propada i prekida napona - test level: 100 %, 20 ms B conforming to EN 61000-4-11 Test otpornosti propada i prekida napona - test level: 60 %, 200 ms B conforming to EN 61000-4-11 Test otpornosti propada i prekida napona - test level: 30 %, 500 ms conforming to EN 61000-4-11
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...70 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...85 °C
Stepen Zaprijanosti	2

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9 cm
Package 1 Width	9 cm
Package 1 Length	12,5 cm
Package 1 Weight	304 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7,87 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	192
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	72 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- 

Bez Žive
- 

Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka