



Skyddsmodul, ComPact, Micrologic 6.0A (LSIG) med amperemeter, för fast, NS630b-3200

33513

⚠ Kommer att utgå

⚠ Utgår den: 30 juni 2024

EAN-kod: 3303430335139

Produktdata

Produktfamilj	ComPacT
Produktområde	ComPacT NS630b...1600 new generation
Typ Av Produkt Eller Komponent	Utlösare
Utlösarnamn	Micrologic 6.0 A
Utlösarteknik	Elektronisk
Produktserie Kompatibilitet	ComPacT new generation NS630b...1600
Enhetsapplikation	Distribution
Number Of Poles	3P 4P
Antal Skyddade Poler	3t 3t + N/2 4t
Utlösarenhetens Skyddsfunktioner	Selektiv + jordfelsskydd
Skyddstyp	for överlastskydd (lång tid) for korttidsskydd for momentanskydd for jordfel
Trip Unit Rating	630 A vid 50 °C 800 A vid 50 °C 1000 A vid 50 °C 1250 A vid 50 °C 1600 A vid 50 °C 2000 A vid 50 °C 2500 A vid 50 °C 3200 A vid 50 °C
Typ Av Nät	AC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Circuit Breaker Mounting Mode	Fast

Teknisk data

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	9 justerbara inställningar
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0.4...1 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	9 justerbara inställningar
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	0,7...16,6 s vid 7.2 x Ir 0,7...24 s vid 6 x Ir 12,5...600 s vid 1.5 x Ir

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Termisktminne	20 mn
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	9 justerbara inställningar
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	1.5...10 x Ir
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Justerbar
[Tsd] Short-Time Protection Delay Adjustment Range	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	9 justerbara inställningar
[Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	2...15 x In Från
Ground-Fault Protection Pick-Up Adjustment Type Ig	9 justerbara inställningar
[Ig] Ground-Fault Protection Pick-Up Adjustment Range	0.2...1 x In för 400 A < In < 1250 A 0.3...1 x In för In ≤ 400 A 500...1200 A för In ≥ 1250 A
Ground-Fault Protection Time Delay Adjustment Type Tg	Justerbar
[Tg] Ground-Fault Protection Time Delay Adjustment Range	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
Jordfelsskydd	Utan
Zon Selektiv Föreggling Zsi	Med
Lokal Indikering	3 LED (röd)electrical fault: 1 LED (röd)internal error:
Displaytyp	Digital display
Typ Av Mätning	Amperemeter
Dataskommunikation	Mätavläsning Skydd och larminställningar

Miljö

Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...70 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...85 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	6,8 cm
Förpackning 1 Bredd	8,0 cm
Förpackning 1 Djup	21,5 cm
Förpackning 1 Vikt	268,0 g

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

 Pvc-Fri

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv Överensstämmer med undantag

Rohs-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)