

Produktdatablad

Specifikationer



Personskyddsbrytare, Acti9 iDPN N, Vigì, 3 P+N, 20 A, C-kurva, 30 mA, klass A, märkspänning 415 V, brytförmåga 10kA

E-nummer:
2165035 A9D32720

! Utgången

! Utgått den: 20 okt. 2021

EAN-kod: 3606480612657

Produktdata

Produktfamilj	Acti 9
Produktnamn	Acti 9 DPN Vigì
Typ Av Produkt Eller Komponent	Personskyddsbrytare
Enhetens Korta Namn	DPN N Vigì
Enhetsapplikation	Distribution
Antal Poler	3P + N
Antal Skyddade Poler	3
Neutralledares Placering	Vänster
[In] Märkström	20 A
Typ Av Nät	AC
Utlösarteknik	Termisk-magnetisk
Kurvkod	C
Känslighet Läckström	30 mA
Jordfelsskydd Med Tidsfördröjning	Momentan
Jordfelsbrytare Klass	Typ A
Brytförmåga	6000 A Icn överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1 vid 380...415 V AC 50/60 Hz
Lämplighet För Isolation	Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2

Teknisk data

Complementary	Utgående
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Ue Märkspänning	380...415 V AC 50/60 Hz
Magnetisk Utlösningsnivå	5...10 x In
Jordfelsbrytare Strömutlösningsteknik	Spänningsoberoende
[Ics] Servicebrytförmåga	6000 A 100 % x Icn vid 380...415 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1
Märkström Bryt- Och Slutkapacitet	Idm 6000 A vid 380...415 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1
Begränsningsklass	3 överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Isolationsspänning	440 V AC 50/60 Hz

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	4 kV
Stötström	250 A
Positionsindikering	Ja
Manövertyp	Vippa
Lokal Indikering	Till, från, felutlösning
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
Kombinerad Skenfördelning Kompabilitet	Topp eller botten: ja
Anslutningsavstånd	18 mm mellan faser 9 mm mellan fas och nolla
9Mm Modul	10
Höjd	91 mm
Bredd	90 mm
Djup	78,5 mm
Produktens Vikt	498 g
Färg	Vit
Mekanisk Livslängd	20000 cycles
Elektrisk Livslängd	20000 cycles
Beskrivning Låsmöjligheter	Låsbar Padlocking device
Anslutningar - Plintar	Tunnelplint topp eller botten 0,75...16 mm² solid Tunnelplint topp eller botten 0,33...10 mm² flexibel Tunnelplint topp eller botten 0,33...10 mm² flexibel med hylsa
Kabelns Skalllängd	15 mm for topp eller botten connection
Åtdragningsmoment	2 N.m topp eller botten
Jordfelsskydd	Integrerade

Miljö

Standarder	EN/IEC 61009-2-1
Ip-Kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad	3
Överspänningskategori	III överensstämmer med IEC 60364
Elektromagnetisk Kompabilitet	Impulstålighet 8/20 µs, 250 A överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1
Tropicalisation	2 överensstämmer med IEC 60068-1
Relativ Fuktighet	90 % vid 55 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...60 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-30...70 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	8,9 cm

Förpackning 1 Bredd	11,3 cm
Förpackning 1 Djup	16,2 cm
Förpackning 1 Vikt	565 g

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

 Produkt Med Halogenfria Plastdelar
Och Kablar

Certifieringar och standarder

Eu RoHS-Direktiv Kompatibel
[EU RoHS-deklaration](#)

RoHS-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Weee Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.