

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



TeSys GV3-prekidač-termomagnetna zaštita - 23...32A - EverLink BTR priključci

GV3P32

Cena* bez PDV-a: 24.848,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	TeSys Deca
Ime Proizvoda	TeSys GV3 TeSys Deca
Tip Proizvoda Ili Komponente	Motorni prekidač
Kratko Ime Uređaja	GV3P
Primena Uređaja	Zaštita motora
Tehnologija Zaštitne Jedinice	Termomagnetna

Dopunske informacije

Broj Polova	3P
Tip Mreže	AC
Kategorija Upotrebe	AC-3 u skladu sa IEC 60947-4-1
Frekvencija Mreže	50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-4-1
Način Fiksiranja	35 mm simetrična DIN šina: kačenjem Panel: pričvršćivanje zavrtnjem (sa 3 x M4 zavrtnja)
Snaga Motora Kw	15 kW pri 400/415 V AC 50/60 Hz 18,5 kW pri 500 V AC 50/60 Hz 22 kW pri 690 V AC 50/60 Hz
Prekidna Moć	100 kA Icu pri 230/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 100 kA Icu pri 400/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 50 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 12 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 6 kA Icu pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[Ics] Servisna Prekidna Moć	100 % pri 230/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 100 % pri 400/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 100 % pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 50 % pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 50 % pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Tip Upravljanja	Zakretna ručica
[In] Nazivna Struja	32 A
Opseg Podešavanja Termičke Zaštite	23...32 A u skladu sa IEC 60947-4-1
Prekostrujna Zaštita	448 A
[Ith] Dozvoljena Termička Struja U Vazduhu	32 A u skladu sa IEC 60947-4-1
[Ue] Nazivni Radni Napon	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	6 kV u skladu sa IEC 60947-2

Osetljivost Gubitka Faze

Da u skladu sa IEC 60947-4-1

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Pogodno Za Izolaciju	Da u skladu sa IEC 60947-1
Snaga Disipacije Po Polu	8 W
Mehanička Trajnost	50000 ciklusa
Električna Trajnost	50000 ciklusa za AC-3 pri 415 V In
Vremensko Opterećenje	Neprekidno u skladu sa IEC 60947-4-1
Moment Pritezanja	5 N.m - na vijčani priključni blok
Širina	55 mm
Visina	132 mm
Dubina	136 mm
Masa Proizvoda	0,96 kg
Boja	Tamnosiva

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
Sertifikacija Proizvoda	CCC UL CSA EAC ATEX LROS (Lloyds register of shipping) BV ABS DNV-GL UKCA
Ik Stepen Zaštite	IK09 orman
Ip Stepen Zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Klimatska Izdržljivost	u skladu sa IACS E10
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...80 °C
Otpornost Na Vatru	960 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Temperatura Okoline Za Rad	-20...60 °C
Mehanička Robusnost	Udara: 15 Gn za 11 ms kontaktor nije u radu Udara: 30 Gn za 11 ms na kontaktor u radu Vibracije: 4 Gn, 5...300 Hz
Nadmorska Visina Za Rad Uređaja	3000 m

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	16,000 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	14,500 cm
Package 1 Weight	1,001 kg
Unit Type Of Package 2	P06
Number Of Units In Package 2	120
Package 2 Height	75,000 cm

Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	133,120 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka