

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



TeSys GV7 - prekidač - 3P - AC-3 - 25...40 A - termomagnetna zaštita

GV7RS40

❗ Obustavljeno: 15. 12. 2019.

❗ Kraj radnog veka: 14. 5. 2020.

❗ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	TeSys
Ime Proizvoda	TeSys GV7
Tip Proizvoda Ili Komponente	Prekidač
Kratko Ime Uređaja	GV7R
Primena Uređaja	Motor
Broj Polova	3P
Tip Mreže	AC
Kategorija Upotrebe	AC-3 u skladu sa IEC 60947-4-1
Frekvencija Mreže	50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-4-1
Prekidna Moć	50 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 65 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 100 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 70 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 10 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[Ics] Servisna Prekidna Moć	100 % pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 100 % pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 100 % pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 100 % pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 100 % pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Thermal Protection Adjustment Range	25...40 A
Tehnologija Zaštitne Jedinice	Termomagnetna

Dopunske informacije

Način Montiranja	Zavrtnjima Stezaljkom
Nosači Za Montažu	Panel za montažu Ugradno Šina Set za montažu rasklopne opreme
Pozicija Montiranja Ručice	Vertikalno
Snaga Motora Kw	22 kW pri 660...690 V AC 50/60 Hz 18,5 kW pri 400...415 V AC 50/60 Hz 18,5 kW pri 500 V AC 50/60 Hz
Tip Upravljanja	Preklopna ručica
[Ue] Nazivni Radni Napon	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	750 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2

[Ith] Dozvoljena Termička Struja U 40 A u skladu sa IEC 60947-4-1
Napomena koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulсни Napon	8 kV u skladu sa IEC 60947-2
Power Dissipation Per Pole	5 W
Snaga Disipacije Po Polu	5 W
Mehanička Trajnost	50000 ciklusa
Električna Trajnost	30000 ciklusa za AC-3 pri 440 V In 50000 ciklusa za AC-3 pri 440 V In/2
Maksimalni Radni Ciklus	25 ciklusa/h
Vremensko Opterećenje	Neprekidno u skladu sa IEC 60947-4-1
Povezivanje	35 mm bez proširivača 45 mm sa proširivačima
Povezivanje - Priključci	Sabirnice Kabl sa papučicom - external diameter: 10 mm Zavrtanj Neizolovani kablovski priključci 1,5...95 mm²
Moment Pritezanja	10 N.m na zavrtanj M6 15 N.m na neizolovani kablovski priključci 1,5...95 mm²
Mehanička Robusnost	Udara: 15 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27 Vibracije: 2.5 Gn, 0...25 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6
Pogodno Za Izolaciju	Da u skladu sa IEC 60947-1
Osetljivost Gubitka Faze	Da u skladu sa IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Visina	161 mm
Širina	105 mm
Dubina	111 mm
Masa Proizvoda	2,01 kg

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-1 NF C 63-120 EN/IEC 60947-2 VDE 0113 EN/IEC 60947-4-1 NF C 63-650 NF C 79-130 VDE 0660
Sertifikacija Proizvoda	DNV UL
Zaštitni Tretman	TC
Ip Stepen Zaštite	IP405 u skladu sa IEC 60529 (sa poklopcima priključaka)
Stepen Zaprljanosti	3
Temperatura Okoline Za Rad	-25...70 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-55...95 °C
Otpornost Na Vatru	960 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Nadmorska Visina Za Rad Uređaja	2000 m

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	11,5 cm

Package 1 Width	14 cm
Package 1 Length	17,5 cm
Package 1 Weight	1,913 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost

Eu Rohs Direktiva

Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS

Izjava O Zaštiti Okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)