

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



baza za promenu smera - TeSys U - 12 A - 24 V AC vijčani priključci

LU2B12B

Cena* bez PDV-a: 26.101,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	TeSys
Ime Proizvoda	TeSys Ultra
Kratko Ime Uređaja	LU2B
Tip Proizvoda Ili Komponente	Baza za promenu smera
Primena Uređaja	Upravljanje motorima Zaštita motora
Kompatibilnost Proizvoda	Kontrolna jedinica LUC.X6B Kontrolna jedinica LUC.1XB Kontrolna jedinica LUC.05B Kontrolna jedinica LUC.12B
Broj Polova	3P
Pogodno Za Izolaciju	Da
[Ue] Nazivni Radni Napon	690 V AC za kolo napajanja
Frekvencija Mreže	40...60 Hz
[Ith] Dozvoljena Termička Struja U Vazduhu	12 A
[Ie] Nazivna Radna Struja	12 A pri <= 440 V 12 A pri 500 V 9 A pri 690 V
Kategorija Upotrebe	AC-43 AC-44 AC-41
[Ics] Servisna Prekidna Moć	50 kA pri 230 V 50 kA pri 440 V 10 kA pri 500 V 4 kA pri 690 V
Sastav Pomoćnog Kontakta	1 NO + 1 NC
Tip Pomoćnog Kontakta	tip povezani kontakti (1 NO + 1 NC) u skladu sa IEC 60947-4-1 tip preslikani kontakt (1 NC) u skladu sa IEC 60947-1
[Uc] Control Circuit Voltage	24 V AC 50/60 Hz
Ograničenje Napona Upravljačkog Kola	14.5 V AC propad napona 20...26.5 V AC u radu

Dopunske informacije

Tipična Potrošnja Struje	2360 mA pri 24 V AC I maksimalno za vreme zatvaranja
Disipacija Toplote	2 W za upravljačko kolo sa LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 1,7 W za upravljačko kolo sa LUCM
Trajanje Udarne Faze	25 milisekundi AC 50/60 Hz

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Nivo Sigurnosne Pouzdanosti	B10d = 1369863 ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
Vreme Uključenja/Isključenja	150 ms sa promenom smera za kolo napajanja 35 ms otvaranje za upravljačko kolo 70 ms zatvaranje za upravljačko kolo 75 ms bez promene smera za kolo napajanja
Mehanička Trajnost	15 miliona ciklusa
Maksimalni Radni Ciklus	3600 ciklusa/h
Sertifikacija Proizvoda	CE UL CSA CCC EAC ASEFA ATEX Marine
Standardi	EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 UL 60947-4-1, sa faznom pregradom CSA C22.2 No 60947-4-1, sa faznom pregradom
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	690 V u skladu sa IEC 60947-6-2 (stepen zaprljanosti 3) 600 V u skladu sa UL 60947-4-1 600 V u skladu sa CSA C22.2 No 60947-4-1
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	6 kV u skladu sa IEC 60947-6-2
Bezbedno Razdvajanje Kola	400 V SELV između upravljačkog i pomoćnog kola u skladu sa IEC 60947-1 dodatak N 400 V SELV između upravljačkog ili pomoćnog kola i glavnog kola u skladu sa IEC 60947-1 dodatak N
Način Fiksiranja	Kačenjem (DIN šina) Pričvršćivanje zavrtnjem (ploča)
Povezivanje - Priključci	Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,34...1,5 mm² fleksibilni sa Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75...1,5 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75...1,5 mm² kruti Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,34...1,5 mm² fleksibilni sa Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75...1,5 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75...1,5 mm² kruti Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...10 mm² kruti Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...6 mm² fleksibilni sa Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 2,5...10 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...6 mm² fleksibilni sa Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...6 mm² kruti Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1,5...6 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka
Moment Pritezanja	Upravljačko kolo: 0,8...1,2 N.m ravan odvijač 5 mm Upravljačko kolo: 0,8...1,2 N.m Philips no 1 odvijač 5 mm Kolo napajanja: 1,9...2,5 N.m ravan odvijač 6 mm Kolo napajanja: 1,9...2,5 N.m Philips No 2 odvijač 6 mm Kolo napajanja: 1,9...2,5 N.m pozidiv broj 2 odvijač 6 mm
Širina	45 mm
Visina	224 mm
Dubina	126 mm
Masa Proizvoda	1,27 kg
Kompatibilnost	LU2B

Okruženje

Ip Stepen Zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60947-1 (prednji panel i ožičeni terminali) IP20 u skladu sa IEC 60947-1 (ostale strane) IP40 u skladu sa IEC 60947-1 (prednji panel van zone povezivanja)
Zaštitni Tretman	TH u skladu sa IEC 60068
Temperatura Okoline Za Rad	-25...60 °C sa LUCM -25...70 °C sa LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...85 °C
Otpornost Na Vatru	960 °C delovi koji podržavaju promenljive komponente u skladu sa IEC 60695-2-12 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-12
Nadmorska Visina Za Rad	2000 m
Otpornost Na Udare	10 gn energetski kontakti otvoreni u skladu sa IEC 60068-2-27 15 gn energetski kontakti zatvoreni u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost Na Vibracije	2 gn (f= 5...300 Hz) energetski kontakti otvoreni u skladu sa IEC 60068-2-27 4 gn (f= 5...300 Hz) energetski kontakti zatvoreni u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost Na Elektrostatičko Pražnjenje	8 kV nivo 3 u vazduhu (na otvorenom) u skladu sa IEC 61000-4-2 8 kV nivo 4 na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost Na Elektromagnetno Polje	10 V/m 3 u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost Na Brze Prelaze	2 kV klasa 3 serijska veza u skladu sa IEC 61000-4-4 4 kV klasa 4 sva kola izuzev za serijsku vezu u skladu sa IEC 61000-4-4
Nerasut Udarni Talas	1 kV serijski režim u skladu sa IEC 60947-6-2 2 kV asimetrični napon u skladu sa IEC 60947-6-2
Otpornost Na Elektromagnetna Polja	10 V u skladu sa IEC 61000-4-6
Otpornost Na Mikroprekide	3 milisekundi za upravljačko kolo
Imunost Na Propade Napona	70 % / 500 ms u skladu sa IEC 61000-4-11

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	24,5 cm
Package 1 Width	5,5 cm
Package 1 Length	14,0 cm
Package 1 Weight	1,284 kg
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	9
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	12,06 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)

Performanse dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzecima [Da](#)

Propis Reach [REACH deklaracija](#)

Eu Rohs Direktiva У складу са изузецима

Rohs Regulativa Za Kinu [RoHS deklaracija za Kinu](#)
Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.

Weee Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.