

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



utični relej - Zelio RSB - 1 C/O - 6 V DC - 12 A - sa podnožjem

RSB1A120RDS

⚠ Obustavljeno: 23. 1. 2021.

⚠ Nije u prodaji

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony Relay
Ime Serije	Interfejs relej
Tip Proizvoda Ili Komponente	Utični relej
Kratko Ime Uređaja	RSB
Tip Kontakata I Sastav	1 C/O
Operacija Kontakata	Standardna
Napon Upravljačkog Kola	6 V DC
[Ithe] Dozvoljena Termička Struja U Ormanu	12 A pri -40...40 °C
Statusne Led Lampice	Bez

Dopunske informacije

Oblik Pina	Ravni
Average Coil Resistance	90 Ω mreža: DC pri 20 °C +/- 10 %
[Ue] Nazivni Napon	4.8...6.6 V DC
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	400 V u skladu sa EN/IEC 60947
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	3,6 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
Materijal Kontakata	Legura srebra (Ag/Ni)
[Ie] Nazivna Radna Struja	12 A (AC-1/DC-1) NO u skladu sa IEC 6 A (AC-1/DC-1) NC u skladu sa IEC
Minimalna Struja Preklapanja	5 mA
Maksimalni Napon Preklapanja	300 V DC 400 V AC
Minimum Switching Voltage	5 V
Maksimalna Moć Preklapanja	3000 VA AC 336 W DC
Resistive Rated Load	12 A pri 250 V AC 12 A pri 28 V DC
Minimalna Preklopna Moć	300 mW pri 5 mA
Broj Operacija	<= 600 ciklusa/h pod opterećenjem <= 72000 ciklusa/h bez opterećenja
Mehanička Trajnost	30000000 ciklusa

Električna Trajnost 100000 ciklusa, 12 A pri 250 V, AC-1 NO
100000 ciklusa, 6 A pri 250 V, AC-1 NC
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Vreme Uključenja/Isključenja	4 ms između isključenja kalema i uključenja kontakta zakasnelog isključenja 9 ms između uključenja kalema i uključenja kontakta zakasnelog uključenja
Označavanje	CE
Average Coil Consumption	0,45 W DC
Prag Napona Propada	$\geq 0.1 U_c$ DC
Sigurnosni Podaci O Pouzdanosti	B10d = 100000
Kategorija Zaštite	RT I
Radni Položaj	Bilo koja pozicija
Prodaja Po Nedeljivim Količinama	10
Prezentacija Uređaja	Kompletan proizvod

Okruženje

Dielektrična Snaga	1000 V AC između kontakata 2500 V AC između polova 5000 V AC između kalema i kontakta
Standardi	EN/IEC 61810-1 CSA C22.2 No 14 UL 508
Sertifikacija Proizvoda	GOST UL CSA
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...85 °C
Otpornost Na Vibracije	+/- 1 mm (f= 10...55 Hz) u skladu sa EN/IEC 60068-2-6
Ip Stepen Zaštite	IP40 u skladu sa EN/IEC 60529
Otpornost Na Udare	10 gn (trajanje = 11 milisekundi) za kada uređaj nije u radu u skladu sa EN/IEC 60068-2-27 5 gn (trajanje = 11 milisekundi) za u radu u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
Temperatura Okoline Za Rad	-40...70 °C (AC) -40...85 °C (DC)

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------