

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



univerzalni utični relej - Zelio RUM - 3 C/O - 48 V DC - 10 A

RUMC3AB1ED

❗ Obustavljeno: 23. 1. 2021.

❗ Nije u prodaji

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony Relay
Ime Serije	Univerzalno
Tip Proizvoda Ili Komponente	Utični relej
Kratko Ime Uređaja	RUM
Tip Kontakata I Sastav	3 C/O
Napon Upravljačkog Kola	48 V DC
[Ithe] Dozvoljena Termička Struja U Ormanu	10 A pri -40...55 °C
Statusne Led Lampice	Bez
Tip Upravljanja	Test taster čiji se položaj može zaključati (LTB)
Koeficijent Upotrebe	20 %

Dopunske informacije

Oblik Pina	Cilindrični
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	250 V u skladu sa IEC 300 V u skladu sa CSA 300 V u skladu sa UL
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	4 kV
Materijal Kontakata	AgNi
[Ie] Nazivna Radna Struja	10 A AC-1/DC-1 (NO) u skladu sa IEC 12 A pri 28 V DC-1 u skladu sa UL 16 A pri 277 V AC-1 u skladu sa UL 5 A AC-1/DC-1 (NC) u skladu sa IEC
Minimalna Struja Preklapanja	10 mA
Maksimalni Napon Preklapanja	250 V AC u skladu sa IEC 250 V DC u skladu sa IEC
Minimalni Napon Preklapanja	17 V
Resistive Rated Load	10 A pri 250 V AC 10 A pri 28 V DC
Maksimalna Moć Preklapanja	2500 VA AC 280 W DC
Minimalna Preklopna Moć	170 mW
Broj Operacija	<= 18000 ciklusa/h bez opterećenja <= 1200 ciklusa/h pod opterećenjem
Mehanička Trajnost	5000000 ciklusa

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Električna Trajnost	100000 ciklusa za rezistivno opterećenje
Average Coil Consumption In W	1,4 W
Prag Napona Propada	>= 0.1 U _c DC
Operate Time	20 ms
Average Coil Resistance	1800 Ω pri 20 °C +/- 10 %
Nazivno Ograničenje Napona	38.4...52.8 V DC
Kategorija Zaštite	RT I
Sigurnosni Podaci O Pouzdanosti	B10d = 100000
Radni Položaj	Bilo koja pozicija
Masa Proizvoda	0,088 kg

Okruženje

Dielektrična Snaga	1500 V AC između kontakata 1550 V AC između kalema i kontakta 1550 V AC između polova
Sertifikacija Proizvoda	UL CSA GOST
Standardi	CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 61810-1
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...85 °C
Temperatura Okoline Za Rad	-40...55 °C
Otpornost Na Vibracije	3 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)10 ciklusa u radu u skladu sa EN/IEC 60068-2-27 4 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)10 ciklusa kada uređaj nije u radu u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
Ip Stepen Zaštite	IP40 u skladu sa EN/IEC 60529
Otpornost Na Udare	10 gn za u radu 10 gn za kada uređaj nije u radu
Stepen Zaprljanosti	3

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------