

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



univerzalni utični relej - Zelio RUM - 3 C/O - 120 V AC - 10 A

RUMC3AB1F7

⚠ Obustavljeno: 23. 1. 2021.

⚠ Nije u prodaji

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony Relay
Ime Serije	Univerzalno
Tip Proizvoda Ili Komponente	Utični relej
Kratko Ime Uređaja	RUM
Tip Kontakata I Sastav	3 C/O
Napon Upravljačkog Kola	120 V AC
[Ithe] Dozvoljena Termička Struja U Ormanu	10 A pri -40...55 °C
Statusne Led Lampice	Bez
Tip Upravljanja	Test taster čiji se položaj može zaključati (LTB)
Koeficijent Upotrebe	20 %

Dopunske informacije

Oblik Pina	Cilindrični
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	250 V u skladu sa IEC 300 V u skladu sa CSA 300 V u skladu sa UL
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	4 kV
Materijal Kontakata	AgNi
[Ie] Nazivna Radna Struja	10 A AC-1/DC-1 (NO) u skladu sa IEC 12 A pri 28 V DC-1 u skladu sa UL 16 A pri 277 V AC-1 u skladu sa UL 5 A AC-1/DC-1 (NC) u skladu sa IEC
Minimalna Struja Preklapanja	10 mA
Maksimalni Napon Preklapanja	250 V AC u skladu sa IEC 250 V DC u skladu sa IEC
Minimalni Napon Preklapanja	17 V
Resistive Rated Load	10 A pri 250 V AC 10 A pri 28 V DC
Maksimalna Moć Preklapanja	2500 VA AC 280 W DC
Minimalna Preklopna Moć	170 mW
Broj Operacija	<= 18000 ciklusa/h bez opterećenja <= 1200 ciklusa/h pod opterećenjem
Mehanička Trajnost	5000000 ciklusa

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Električna Trajnost	100000 ciklusa za rezistivno opterećenje
Average Coil Consumption In Va	2...3 pri 60 Hz
Prag Napona Propada	>= 0.15 Uc AC
Operate Time	20 ms
Average Coil Resistance	1700 Ω pri 20 °C +/- 15 %
Nazivno Ograničenje Napona	96...132 V AC
Kategorija Zaštite	RT I
Sigurnosni Podaci O Pouzdanosti	B10d = 100000
Radni Položaj	Bilo koja pozicija
Masa Proizvoda	0,088 kg

Okruženje

Dielektrična Snaga	1500 V AC između kontakata 1550 V AC između kalema i kontakta 1550 V AC između polova
Sertifikacija Proizvoda	CSA UL GOST
Standardi	EN/IEC 61810-1 CSA C22.2 No 14 UL 508
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...85 °C
Temperatura Okoline Za Rad	-40...55 °C
Otpornost Na Vibracije	3 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)10 ciklusa u radu u skladu sa EN/IEC 60068-2-27 4 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)10 ciklusa kada uređaj nije u radu u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
Ip Stepen Zaštite	IP40 u skladu sa EN/IEC 60529
Otpornost Na Udare	10 gn za u radu 10 gn za kada uređaj nije u radu
Stepen Zaprljanosti	3

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------